

HDLA-1505/B

Adaptador HD de objetivo de estudio



Overview

El HDLA-1505/B permite utilizar la cámara HD portátil HDC-1500 o la cámara SuperMotion HDC-3300 con los objetivos de estudio o de unidades móviles y con visores LCD. Frente a otros kits más tradicionales para objetivos, el HDLA-1505/B incorpora un mecanismo muy sencillo y sin cables para cambiar rápidamente del modo portátil al trípode.

Nota

El HDLA-1505/B tiene un acabado en gris oscuro, el mismo que el de la cámara portátil HDC-1500. Si lo desea, también puede adquirir una versión de la HDLA-1505 en un tono claro.

Acoplamiento rápido de una acción

La cámara se puede encajar rápida y fácilmente en el adaptador. Este exclusivo mecanismo permite montar y desmontar la HDC-1500 sin necesidad de desinstalar el objetivo de estudio.

Montaje rápido para cabezas de cámaras portátiles

Para favorecer el manejo del equipo en estudio o en unidades móviles, el adaptador de objetivo de estudio está diseñado para que la cámara se pueda cambiar del modo portátil al trípode en pocos segundos.

Operación sin cables con todas las conexiones incluidas en la zapata de anclaje

A través de un nuevo mecanismo de interbloqueo, las señales de alimentación, vídeo y control se transmiten directamente desde la HDC-1500 al HDLA-1505/B, sin necesidad de una conexión de los cables adicional.

Tenga en cuenta que el visor HDVF-C730W requiere una conexión de los cables convencional.

Alimentación de teleprompter incorporada

El adaptador de objetivo de estudio puede suministrar a su vez corriente (200-240 V CA) cuando se usa conjuntamente con la unidad de control de cámara HDCU-1000.

Las mismas prestaciones que en cámaras no compactas

Todas las opciones de control y funciones habituales en las cámaras no compactas están incluidas en esta unidad.

Compatible con el visor LCD en color HDVF-C730W

El HDLA-1505 se ha diseñado especialmente para poder montar el HDVF-C730W en la parte posterior de la cámara. El visor de tubo de 7", el HDVF-700A, no puede utilizarse con este adaptador de objetivo

Features

Nuevo diseño discreto con posición de visor más cerca de la base

Mecanismo de acoplamiento directo

Related products



HDCU-

5000

Unidad de control de cámara (CCU) para las cámaras de sistema de las series HDC-5500 y HDC-3500/3100

Gallery

