

HDVF-C950W

Visor LCD en color HD multiformato para uso con las cámaras HD portátiles HDC-1500



Overview

El gran tamaño de pantalla, la alta resolución y el amplio ángulo de visión que ofrece el HDVF-C950W lo hacen ideal para aplicaciones de estudio y unidades móviles de alto rendimiento. La rápida respuesta de la nueva pantalla LCD en color resulta especialmente beneficiosa al grabar deportes y otras aplicaciones de rápido movimiento.

Mayor tamaño de la imagen

La pantalla LCD de 9" en diagonal permite un enfoque rápido y preciso. Sin embargo, las dimensiones generales compactas y el bajo consumo permiten su funcionamiento incluso en configuración de cámara portátil.

Ángulo de visión mejorado

La nueva pantalla LCD tiene un ángulo de visión muy amplio tanto en dirección horizontal como vertical.

Tiempo de respuesta rápido

La velocidad de respuesta de la pantalla se ha reducido drásticamente, lo que garantiza una reproducción más clara incluso de sujetos en movimiento rápido.

Features

Uso multiformato

Admite todas las frecuencias de cuadro disponibles con las

cámaras de la gama HDC-1500

Compacto

El diseño extremadamente compacto permite ángulos de barrido e inclinación muy superiores que los visores basados en tubos de rayos catódicos y es compatible con cámaras en configuración portátil.

Amplia gama de colores

La nueva pantalla LCD ofrece una reproducción precisa de una mayor gama de colores

Bajo consumo de energía

Specifications

General

Alimentación: De 10,5 a 17,0 VCC

Consumo eléctrico: 18 W

Temperatura de funcionamiento: De -20 °C a 45 °C

Temperatura de almacenamiento: De -20 °C a 60 °C

Peso: 2,7 kg sin parasol

Dimensiones (An. x Al. x Pr.): 290 x 265 x 199 mm con parasol

LCD Pantalla TFT en color de

9 pulgadas en diagonal

Dimensiones del área de imagen: 197 x 111 mm (relación de aspecto 16:9)

Proyección

Brillo: 350 cd/m²

Resolución: 400 líneas o más

Línea de exploración efectivas/Formato/Frecuencia de exploración horizontal/Frecuencia de exploración vertical

Formatos aceptados:

- 1080/23,98 PsF/26,97 kHz/47,95 Hz
- 1080/24 PsF/27 kHz/48 Hz
- 1080/25 PsF/28,13 kHz/50 Hz
- 1080/29,97 PsF/33,72 kHz/59,94 Hz
- 1080/30 PsF/33,75 kHz/60 Hz
- 1080/50i/28,13 kHz/50 Hz
- 1080/59.94i/33,72 kHz/59,94 Hz
- 1080/60i/33,75 kHz/60 Hz
- 1035/59.94i/33,72 kHz/59,94 Hz
- 1035/60i/33,75 kHz/60 Hz

Temperatura de color:

Indicadores: R Tally, G Tally, Batt, !

Pb, Pr: 0,7 Vp-p, asíncrono, terminación de 75 ?
Y: 1,0 Vp-p, síncrono, terminación de 75 ?

Conectores

Conector CAMERA: Redondo con 20 pines

Gama de accesorios

Parasol del monitor

Placa de numeración

Manual de uso

Accesorio de zapara
en forma de V

Llave hexagonal

Tornillos de cabeza
hueca hexagonal (4)

Cable de conexión

Gallery

