

## HSCU-300RF

Unidad compacta de control de cámaras para HSC-300RF y HSC-100RF



### Overview

#### **Configuración sencilla y versátil del sistema a través de fibra óptica de 1,5 Gbps**

La unidad compacta de control de cámaras HSCU-300RF, de tamaño 1,5 RU, crea un sistema de rack de 19" estandarizado que resulta ideal para las zonas de producción en un espacio limitado. Si se sustituye el panel frontal en negro de la HSCU-300RF por el panel de control frontal para la CCU del HKCU-FP2, se puede configurar un sencillo sistema de control remoto. Es posible manejar muchas funciones de la cámara con los botones y mandos del HKCU-FP2.

#### **Control de varias cámaras**

Además, cuando se instala el software opcional de funcionamiento de cámara HZCU-MC3, la unidad HSCU-300RF permite que el control de HSC-300RF o HSC-100RF pueda ejercerlo una unidad máster de configuración MSU-1000/1500 o una unidad de control remoto de la serie RCP-1000, de modo que se puede emplear HSC-300RF como un sistema de estudio sencillo o como parte de un sistema de difusión a gran escala compuesto de varias cámaras.

## Gallery

