

HVL-LBPC

Antorcha LED de vídeo con batería



Overview

Alta intensidad (hasta 2100 lm a 1 m), vida útil más larga y bajo consumo energético

La antorcha LED de vídeo con batería HVL-LBPC proporciona una luz de alta intensidad (1800 lm a 1 m y 2100 lm a 1 m con el modo amplificador Blight), una vida útil más larga (10 000 horas) y un bajo consumo energético (16 W). La HVL-LBPC está diseñada para ofrecer la máxima extensión en las tomas de gran angular con los camcorders NXCAM y XDCAM. Ilumina con una intensidad uniforme en todo el campo de visión. Gracias al difusor acoplado se pueden suavizar las sombras y reducir el contraste. Alimentada con baterías de las series L o BP, tiene una vida operativa aproximada de 3 horas (con la batería NP-F970). Cuando la HVL-LBPC se acopla a la zapata de interfaz múltiple de un camcorder como el PXW-x180, la función de encendido y apagado se puede controlar mediante el estado de encendido/apagado del camcorder o basarse en el estado de inicio/parada de la grabación.

Luz de alta intensidad y ajuste variable de la temperatura de color

1800 lm a 1 m y 2100 lm a 1m con el modo amplificador Blight.
Temperatura de color: ajuste variable de 3,2 K a 5,6 K.

Zapata de interfaz múltiple para el control del encendido y el apagado desde el camcorder

Encendido y apagado controlado a través de la zapata de interfaz múltiple por el estado de encendido/apagado del camcorder o por el estado de inicio/parada de la grabación.

Vida útil más larga

10 000 horas.

Máxima extensión en tomas de gran angular

Ilumina con una intensidad uniforme en todo el campo de visión.

Alimentada con baterías de las series L o BP

Duración aproximada de la batería de 3 horas (con la batería NP-F970).

Features

Luz de alta intensidad de hasta 2100 lm a 1 m con amplificador Blight

La antorcha LED ofrece 1800 lm a 1 m y 2100 lm a 1 m con el modo amplificador Blight.

Difusor y ajuste variable de la temperatura de color

La antorcha ofrece un ajuste variable de 3,2 K a 5,6 K de la temperatura de color. Gracias al difusor acoplado se pueden suavizar las sombras y reducir el contraste.

Zapata de interfaz múltiple para el control del encendido y el apagado desde el camcorder

Encendido y apagado controlado a través de la zapata de interfaz múltiple por el estado de encendido/apagado del camcorder o por el estado de inicio/parada de la grabación.

Vida útil más larga

La antorcha tiene una vida útil ampliada de 10 000 horas.

Máxima extensión en tomas de gran angular

La HVL-LBPC está diseñada para ofrecer la máxima extensión en las tomas de gran angular con los camcorders NXCAM y XDCAM. Ilumina con una intensidad uniforme en todo el campo de visión.

Alimentada con baterías de las series L o BP

Para alimentar la antorcha LED puedes utilizar las mismas baterías de la serie L (NP-F970/770) o de la serie BP (BP-U30, BP-U60) que se utilizan para los camcorders NXCAM o XDCAM, lo que hace que este accesorio sea tan rentable como útil. Se puede utilizar aproximadamente durante 3 horas con la batería NP-F970.

Specifications

Especificaciones de la antorcha de vídeo: especificaciones básicas

Dimensiones (aprox.)	An. x Al. x Prof.: 107 x 153 x 124 mm (4 1/4 x 6 1/8 x 5 pulgadas)
Peso (Aprox.)	495 g (17,4 oz)
Material	PC
Color	BLACK
Temperatura de funcionamiento	De +0 °C a +40 °C (de +35 °F a +104 °F)
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a +60 °C (de -4 °F a +140 °F)

Especificaciones de la antorcha de vídeo:

antorcha de vídeo

Tipo zapata	Zapata de interfaz múltiple
Tipo de batería:	Batería de ión-litio de Sony de la serie U (U-60/U-60T/U-30) Batería InfoLITHIUM de la serie L (NP-F970/NP-F770)
Baterías necesarias	1
Consumo eléctrico	Aprox. 16 W
Iluminación	Aprox. 2100 lx a 1 m (modo POTENCIADOR)
Distancia de iluminación	21 lx/10 m
Ángulo de iluminación	Aprox. 65° (sin objetivo condensador)
Indicador de batería restante	Y

Información común: información ecológica

Consumo en espera	Consumo en espera: 0,1 W (o menos)
Soldadura libre de plomo (uso del 100 %	La soldadura no contiene plomo.

en peso)

Baterías de ión-litio (Li-ion)	Uso de baterías de ión-litio recargables.
--------------------------------	---

Información común: accesorios incluidos *1

Nombre / modelo (cantidad)	Adaptador de baterías (con terminal de entrada CC) (1) Adaptador de zapata (1)
----------------------------	---

Información común: instrucciones de funcionamiento

Nombre	IM
Formulario	Independiente
Idioma	Japonés Inglés Francés Español Alemán Italiano Neerlandés Portugués Chino simplificado Chino tradicional
Garantía	Incluido

Paquete	
Formulario	Caja de cartón corrugado
Lado de la cara frontal	I
Enganche para montaje	No
Nota	
*1	Garantía y manual de funcionamiento no incluidos.

Gallery

