

## LMP-E221

Lámpara de sustitución para las series VPL-E300/E400/E500



### Overview

### Lámpara de alta presión de mercurio de 225 W

### Specifications

#### General

Tipo de lámpara	Lámpara de alta presión Philips de 225 W
-----------------	--

Dimensiones (An. x Pr. x Alt.)	Aprox. 87,1 x 117,5 x 73,4 mm
--------------------------------	-------------------------------

Peso	Aprox. 0,2kg
------	--------------

#### Microscopio

Tiempo recomendado para la sustitución de la lámpara *1	Aprox. 4000 h / 6000 h/ 10 000 h (Modo de lámpara: Alto/Estándar/Bajo)
---	--

#### Gama de accesorios

Modelo WW

Manual de instrucciones (1)

---

## Notas

\*1

Estas cifras son aproximadas. Dependerán del entorno y de cómo se utilice el proyector. Jigyobu no puede garantizarlas. (para la serie EW300)

---

Aviso medioambiental para los clientes en los EE. UU.

La lámpara de este producto contiene mercurio. La eliminación de estos materiales podría estar regulada por motivos medioambientales. Para obtener información adicional sobre la eliminación o el reciclaje, ponte en contacto con las autoridades locales o consulta [www.sony.com/mercury](http://www.sony.com/mercury).

---

## Gallery

