

ODBK-101

Unidad de alimentación para la biblioteca escalable PetaSite ODS-L30M de Optical Disc Archive y la unidad de canal de fibra ODS-D77F

*No puede utilizarse con la unidad ODS-D280. Ponte en contacto con nosotros antes de efectuar la compra



Overview

La estimación de vida útil del archivo es de más de 50 años para todos los ficheros de datos

La unidad de alimentación ODBK-101 funciona con la biblioteca escalable PetaSite ODS-L30M y la unidad de canal de fibra ODS-D77F. La familia de productos de almacenamiento de datos Optical Disc se ha diseñado para ofrecer una vida útil más larga al almacenamiento y archivo de todo tipo de recursos audiovisuales y ficheros de datos a muy largo plazo.

Ideal para el archivo exhaustivo y el archivo prácticamente en línea

El sistema Optical Disc Archive de Sony es ideal para el archivo exhaustivo a muy largo plazo, como para los archivos de retransmisiones donde la cinta de datos no ofrece seguridad ni satisface la necesidad de archivo de grabación única a muy largo plazo. Ofrece archivo de segunda copia en un sitio remoto y es ideal para la continuidad del negocio/recuperación ante desastres, copia de seguridad de producción y posproducción, así como archivo de vídeos, películas e imágenes o archivos nacionales. El sistema también puede usarse para clips de

deportes y noticias que se precisan prácticamente en línea así como exploración en línea y almacenamiento de clips proxy.

Un mundo de soluciones

Encontrarás las soluciones Optical Disc Archive de Sony en una amplia variedad de entornos en los que el acceso rápido y fiable a datos valiosos es fundamental, así como una escalabilidad sencilla y unos costes de propiedad asequibles. Optical Disc Archive proporciona soluciones de archivo para siete sectores clave, desde la gestión de activos multimedia digitales hasta el sector médico, la banca, la educación y muchos más.

Echa un vistazo a nuestra página de soluciones de ODA o ponte en contacto con nosotros para descubrir cómo las soluciones de ODA pueden aumentar la rentabilidad en el sector empresarial.

Related products



ODS-L30M

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



ODS-L60E

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



ODS-L100E

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



ODS-D77F

La unidad de canal de fibra Optical Disc Archive para la biblioteca escalable ODS-L30M PetaSite presenta velocidades de transferencia de hasta 1150 Mbps (lectura) y 780 Mbps (disco de grabación única) o 310 Mbps (disco regrabable)

Gallery

