

## ODBK-201

\* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



### Overview

**El ODBK-201 es una fuente de alimentación para la ODS-L30M/L60.**

**La serie ODBK-20X puede impulsar la ODS-D280F y la ODS-D77F.**

**Un mundo de soluciones**

### Related products



#### **ODS-L30M**

\* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



#### **ODS-L60E**

\* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



#### **ODS-L100E**

\* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



#### **ODS-D280F**

Unidad de canal de fibra de Optical Disc Archive para la biblioteca escalable PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E con velocidades de transferencia muy altas de 1 Gbps de escritura (verificación activada) y 2 Gbps de lectura con el cartucho ODC-3300R de 2.ª generación



## **ODS-D77F**

La unidad de canal de fibra Optical Disc Archive para la biblioteca escalable ODS-L30M PetaSite presenta velocidades de transferencia de hasta 1150 Mbps (lectura) y 780 Mbps (disco de grabación única) o 310 Mbps (disco regrabable)

## **ODS-D380F**

\* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.

## Gallery

