

## ODS-L100E

\* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



### Overview

#### **Biblioteca escalable PetaSite de archivo en disco óptico**

La ODS-L100E es una unidad de expansión para unidades de biblioteca máster ODS-L30M que permite ampliar la biblioteca escalable PetaSite Optical Disc Archive para aplicaciones de emisión y posproducción, así como operaciones de edición y de escritorio. La unidad admite hasta 101 cartuchos y un mecanismo robótico integrado en un chasis de 7U de 19" que se puede montar en rack.

#### **Biblioteca ampliable con hasta cinco unidades de expansión conectadas a la ODS-L30M**

La ODS-L60E amplía el sistema PetaSite Optical Disc Archive, que funciona junto con las unidades de ampliación ODS-L30M y ODS-L100E (solo cartucho). Se pueden conectar hasta un total de cinco unidades de expansión a la ODS-L30M para convertirla en una biblioteca de 42U que ofrezca un máximo de 535 cartuchos (aprox. 1,76 PB), dependiendo de las unidades de extensión utilizadas.

#### **Ideal para el archivo exhaustivo y el archivo prácticamente en línea**

El sistema Optical Disc Archive de Sony es ideal para el archivo exhaustivo a muy largo plazo, como para los archivos de retransmisiones donde la cinta de datos no ofrece seguridad ni

satisface la necesidad de archivo de grabación única a muy largo plazo. Ofrece archivo de segunda copia en un sitio remoto y es ideal para la continuidad del negocio/recuperación ante desastres, copia de seguridad de producción y posproducción, así como archivo de vídeos, películas e imágenes o archivos nacionales. El sistema también puede usarse para clips de deportes y noticias que se precisan prácticamente en línea así como exploración en línea y almacenamiento de clips proxy.

## **Un mundo de soluciones**

Encontrarás las soluciones Optical Disc Archive de Sony en una amplia variedad de entornos en los que el acceso rápido y fiable a datos valiosos es fundamental, así como una escalabilidad sencilla y unos costes de propiedad asequibles. Optical Disc Archive proporciona soluciones de archivo para siete sectores clave, desde la gestión de activos multimedia digitales hasta el sector médico, la banca, la educación y muchos más.

Echa un vistazo a nuestra página de soluciones de ODA o ponte en contacto con nosotros para descubrir cómo las soluciones de ODA pueden aumentar la rentabilidad en el sector empresarial.

## Features

### **Biblioteca escalable PetaSite de archivo en disco óptico**

La ODS-L100E admite hasta 101 cartuchos y un mecanismo robótico integrado en un chasis de 7U de 19" que se puede montar en rack.

### **Categorización por cartucho**

La ODS-L100E puede contener hasta 101 cartuchos y permite utilizar distintos cartuchos por categorías o usuarios.

### **Biblioteca ampliable con hasta cinco unidades de expansión conectadas a la ODS-L30M**

La ODS-L60E amplía el sistema PetaSite Optical Disc Archive, que

funciona junto con las unidades de ampliación ODS-L30M y ODS-L100E (solo cartucho). Se pueden conectar hasta un total de cinco unidades de expansión a la ODS-L30M para convertirla en una biblioteca de 42U que ofrezca un máximo de 535 cartuchos (aprox. 1,76 PB), dependiendo de las unidades de extensión utilizadas.

## Gestor de ficheros

La biblioteca PetaSite Optical Disc Archive se conecta a un ordenador servidor a través de Ethernet, mientras que la unidad de disco instalada en la biblioteca se conecta al servidor a través de Fibre Channel. Una vez instalado el software de gestión de ficheros en el servidor, todas las operaciones se controlan con una interfaz de usuario web desde cada equipo cliente. Solo es necesario arrastrar y soltar para archivar y recuperar ficheros; además, el usuario tiene la oportunidad de agregar metadatos de texto al archivar los ficheros.

## Se integra fácilmente en la actual infraestructura de bibliotecas SAN

La aplicación HSM puede gestionar las operaciones, permitiendo el funcionamiento automático en todos los cartuchos de disco óptico. El sistema PetaSite de archivo en disco óptico es una tecnología de archivos complementaria que puede coexistir con cualquier biblioteca de cintas de datos o LTO en una infraestructura estándar SAN. Ofrece una solución de archivo económica y duradera.

### Related products



#### File Manager2

\* Ponte en contacto



#### Optical Disc Archive



#### ODBK-103

\* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para



#### ODBK-203

\* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para

con tu representante de ventas local para obtener más información.

## Software (Driver)

\* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.

obtener más información.

obtener más información.



### ODBK-202

\* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



### ODBK-201

\* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



### ODS-L30M

\* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



### ODS-D280U

La unidad independiente de Optical Disc Archive con velocidades de transferencia muy altas de 1 Gbps de escritura (verificación activada) y 2 Gbps de lectura con el cartucho ODC-3300R de 2.ª generación



### ODS-D77UA

La ODS-D77UA presenta velocidades de transferencia muy rápidas. Lectura a 1,1 Gbps. Grabación única a 440 Mbps y regrabable a 160 Mbps (verificación activada). El rendimiento varía en función del tipo de cartuchos.



### ODS-L100E

\* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



### ODS-D77F

La unidad de canal de fibra Optical Disc Archive para la biblioteca escalable ODS-L30M PetaSite presenta velocidades de transferencia de hasta 1150 Mbps (lectura) y 780 Mbps (disco de grabación única) o 310 Mbps (disco regrabable)



### Optical Disc Archive Cartridge Generation 1

Disco de 300 GB\*, 600 GB, 1,2 TB y 1,5 TB (regrabable o de grabación única) <br> ODC300R, ODC300RE, ODC600R, ODC600RE, ODC1200RE, ODC1500R



## Optical Disc Archive Cartridge Generation 2

Cartucho de escritura única ODC-3300R de 3,3 TB



## ODS-D280F

Unidad de canal de fibra de Optical Disc Archive para la biblioteca escalable PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E con velocidades de transferencia muy altas de 1 Gbps de escritura (verificación activada) y 2 Gbps de lectura con el cartucho ODC-3300R de 2.ª generación



## ODS-L60E

\* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



## ODS-D55U

La unidad independiente de archivo en disco óptico (ODA) presenta velocidades de transferencia de 330 Mbps (lectura) y 210 Mbps (disco de grabación única) o 130 Mbps (disco regrabable)



## File Server mode License for FM2

\* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



## ODS-D380U

\* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.

## Gallery

