

## CA-FB70

Adaptador de fibra para HXC-D70 y  
camcorders PMW-320/350/400/500



**Permite la conexión a través de fibra a la unidad de control de cámara HXCU-FB70**

El adaptador de fibra óptica CA-FB70 proporciona conexión de fibra entre la cámara de estudio HXC-D70 o los camcorders PMW-320/350/400/500 y la unidad de control de cámara (CCU) HXCU-FB70. Con la CCU, es posible controlar las cámaras HXC-D70 y PMW-320/350/400/500 a una distancia máxima de 250 metros, lo que incluye la alimentación y las señales de Tally, intercomunicador, retorno de vídeo y prompter.

Cuando los adaptadores CA-FB70 o CA-TX70 se conectan a una PMW-500, es preciso utilizar la tarjeta CBK-HD02.

Cuando los adaptadores CA-FB70 o CA-TX70 se conectan a una PMW-400/350/320, es preciso utilizar la tarjeta CBK-CE01.

Funciona con HXCU-FB70

El CA-TX70 se integra a la perfección con la unidad de control de cámara (CCU) de fibra óptica. El panel de control frontal se acopla a la HXCU-FB70 de forma predeterminada.

Atributos

**Conexión de fibra óptica**

El CA-FB70 ayuda a garantizar la mejor calidad de imagen y una fácil integración mediante conexión de fibra óptica para distancias de hasta 250 m con fuente de alimentación o hasta 10 km con fibra monomodo y fuente de alimentación local.

**Conexión para todas las señales**

El CA-FB70 ofrece integración flexible y la posibilidad de ampliar el funcionamiento con todas las señales (Tally, intercomunicador, retorno de vídeo y prompter) en Full HD. Es posible adoptar conectores de tipo Lemo como alternativa, utilizando el kit de conectores de fibra Lemo HKC-LC01 con CA-FB70/HXCE-FB70.

**Funciona con HXCU-FB70 y HXCE-FB70 para una mayor flexibilidad**

El CA-FB70 funciona de manera fluida con la CCU de fibra óptica HXCU-FB70 y con la unidad de extensión de alimentación HXCE-FB70 cuando se requiere una fuente de alimentación para el CA-FB70 conectado a la cámara HXC-D70 o a los camcorders PMW-320/350/400/500, o bien cuando se requiere la transmisión de la señal de larga distancia entre el CA-FB70 y HXCU-FB70.

Productos relacionados



**HXCU-FB70**


CCU de fibra para adaptador CA-FB70 para cámaras HXC-P70, HXC-D70 y camcorders PMW-320/350/400/500

**CCFN-50**

50 metre optical fibre hybrid cable with opticalCON connector

Galería





---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización por escrito. Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. Los valores de peso y dimensiones son aproximados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.