

## HXCE-FB70

Unidad de extensión de alimentación para HXC-D70 y camcorders PMW-320/350/400/500



### Información general

#### **Amplía la conexión de fibra de 250 m a 10 km**

La HXCE-FB70 es un módulo de extensión para la conexión de fibra entre el adaptador de fibra óptica CA-FB70 y la CCU de fibra óptica HXCU-FB70. Recibe alimentación a través de un cable de fibra desde la HXCU-FB70. Luego se conecta al CA-FB70 a través de un cable de fibra monomodo. En este caso, es posible ampliar la distancia de extensión de 250 m a 250 m + 10 km si el CA-FB70 recibe alimentación local. La HXCE-FB70 está diseñada para funcionar con la cámara HXC-D70 y los camcorders PMW-320/350/500.

#### **Calidad de imagen en Full HD y conexión para todas las señales**

El HXCE-FB70 ofrece imágenes de excelente calidad además de integración flexible y la posibilidad de ampliar el funcionamiento a todas las señales (Tally, Intercom, Video Return y Prompter) en Full HD.

### Atributos

#### **Conexión de fibra óptica**

El HXCE-FB70 ayuda a garantizar la mejor calidad de imagen y una fácil integración mediante conexión de fibra óptica para distancias de hasta 250 m con fuente de alimentación o hasta 10 km con fibra monomodo y fuente de alimentación local.

#### **Conexión para todas las señales**

El HXCE-FB70 ofrece integración flexible y la posibilidad de ampliar el funcionamiento con todas las señales (Tally, intercomunicador, retorno de vídeo y prompter) en Full HD.

#### **Diseño muy compacto y ligero**

La compacta unidad facilita su colocación en cualquier espacio disponible cercano al evento, a la vez que pasa desapercibida. Es fácil de transportar, gracias a su asa que ayuda a colocarla y configurarla rápidamente.

#### **Funciona con CA-FB70 y HXCU-FB70 para una mayor flexibilidad**

La HXCE-FB70 puede ubicarse entre el adaptador de fibra óptica CA-FB70 y la CCU de fibra óptica HXCU-FB70 cuando se requiere una fuente de alimentación para el CA-FB70 conectado a la cámara HXC-D70 o a los camcorders PMW-320/350/400/500, o bien cuando se requiere la transmisión de la señal de larga distancia entre el CA-FB20 y el HXCU-FB70.

#### **Opciones del conector**

La HXCE-FB70 se suministra con dos conectores CON DUO ópticos de serie. Es posible adoptar los conectores de tipo Lemo como alternativa opcional, utilizando el kit de conectores de fibra Lemo HKC-LC02 con las unidades HXCU-FB70 / HXCE-FB70 o el kit de conectores de fibra HKC-LC01 con el CA-FB70/HXCE-FB70.

## Productos relacionados



### HXC-P70

Cámara con sistema compacto Full HD/SD con tres sensores CMOS Exmor® de 2/3" y conexión directa con cable de fibra óptica

### HXC-FB80

Cámara HD de estudio en color con tres sensores Exmor™ CMOS de 2/3"

## Galería



---

© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización por escrito. Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. Los valores de peso y dimensiones son aproximados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.