

HXCU-FB70

CCU de fibra para adaptador CA-FB70 para cámaras HXC-P70, HXC-D70 y camcorders PMW-320/350/400/500



Información general

Unidad CCU de fibra para adaptador CA-FB70

La CCU de fibra óptica HXCU-FB70 para cámaras HXC-D70 y camcorders PMW-320/350/400/500 permite la conexión al adaptador de cámara de fibra óptica CA-FB70. La unidad CCU permite controlar la HXC-D70 y los camcorders PMW-320/350/400/500 desde una distancia máxima de 250 metros, incluida la alimentación eléctrica y las señales de Tally, intercomunicador, retorno de vídeo y prompter.

Atributos

Conexión de fibra óptica

El HXCU-FB70 ayuda a garantizar la mejor calidad de imagen y una fácil integración mediante conexión de fibra óptica para distancias de hasta 250 m con fuente de alimentación o hasta 10 km con fibra monomodo y fuente de alimentación local.

Conexión para todas las señales

El HXCU-FB70 ofrece integración flexible y la posibilidad de ampliar el funcionamiento con todas las señales (Tally, intercomunicador, retorno de vídeo y prompter) en Full HD.

Compatible con paneles de control remoto de la serie RCP-1xxx y con software RCP

La HXCU-FB70 permite utilizar los populares paneles de control remoto de la serie RCP-1xxx, bien conocidos en el entorno de sistemas de cámara HD. También podrá reducir el coste de explotación del sistema si utiliza el software HZC-RCP5 (PC-RCP) para trabajar en red y ver los parámetros en pantalla grande.

Funciona con CA-FB70 y HXCE-FB70 para una mayor flexibilidad

La unidad HXCU-FB70 funciona de manera fluida con el adaptador de fibra óptica CA-FB70 y la unidad de extensión de alimentación HXCE-FB70 cuando se requiere una fuente de alimentación para el CA-FB70 conectado a la cámara HXC-D70 o a los camcorders PMW-320/350/400/500, o bien cuando se requiere la transmisión de la señal de larga distancia entre el CA-FB70 y la HXCU-FB70.

Opciones del conector

La HXCU-FB70 se suministra con un conector CON DUO óptico Neutrik, que acepta tanto un conector LC-Duplex para un cable de fibra monomodo de manera rentable, como un conector CON óptico Neutrik robusto para un cable de fibra cable compuesto y de alimentación de tipo SMPTE. Es posible adoptar los conectores de tipo Lemo como alternativa opcional, utilizando el kit de conectores de fibra Lemo HKC-LC02 con las unidades HXCU-FB70 / HXCE-FB70.

Selección de salidas

La HXCU-FB70 incorpora cuatro salidas SD/HD-SDI seleccionables.

Productos relacionados



CA-FB70

Adaptador de fibra para HXC-D70 y camcorders PMW-320/350/400/500



HXC-P70

Cámara con sistema compacto Full HD/SD con tres sensores CMOS Exmor® de 2/3" y conexión directa con cable de fibra óptica

Galería



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización por escrito. Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. Los valores de peso y dimensiones son aproximados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.