

CBK-VF02

Visor LCD HD en color de 3,5" para la PXW-X500



Información general Visor LCD HD en color de 3,5" para cámaras con una interfaz de visor de 26 pines de tipo rectángulo. Las cámaras aplicables ofrecen la señal QHD de mayor resolución para este visor.
Los operadores de cámara pueden ver el LCD directamente, porque las partes de la lupa óptica y el codo pueden girarse.

Visor LCD QHD en color de 3,5"

Usa interfaz de visor de 26 pines

Especificaciones

General

Alimentación De 10,5 a 17,0 V CC (suministrada por la cámara)

Consumo eléctrico 2,0 W

Temperatura de funcionamiento De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento De - 20 °C a +60 °C (de -4°F a +140 °F)

Peso Aprox. 680 g (1 libra 8.0 onzas)

Dimensiones externas 201 x 255 x 60 x 89 mm (8 x 10 1/8 x 2 3/8 x 3 5/8 pulgadas)

Dimensiones del área de imagen LCD TFT transreflectiva en color de 3,5" 76,8 × 43,2 mm (3 1/8 × 1 3/4 pulgadas) (H/V, relación de aspecto 16:9)

Proyección

Brillo 200 cd/m2 (típico) (cuando se acopla ocular)

Resolución 500 líneas o más

Temperatura de color 6500 K (típico)

Conector

Conector Conector de 26 pines rectangular

Accesorios suministrados

Accesorios suministrados Manual de operación (1)

Accesorios opcionales

Accesorios opcionales Punto de rotación del visor: BKW-401

Productos compatibles

Productos compatibles

PXW-X500, PMW-500, HXC-D70: ten en cuenta que a la hora de acoplar el visor a la PMW-500, la versión del firmware de la cámara debe ser 1.10 o posterior. Para acoplar el visor a la HXC-D70, la versión del firmware de la cámara debe ser 1.21 o posterior.

Notas

Notas

El diseño y las especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Información sobre la Ley de datos de la UE: [haz clic aquí](#) para comprobar si tu producto de Sony o servicio relacionado está sujeto a la Ley de datos de la UE.

Productos relacionados



BKW-401

Soporte de rotación de visor

Galería

