


## AD-PCM2

Paravientos para el grabador lineal PCM  
PCM-M10



**Información general** Imprescindible para la grabación en exteriores, este paravientos opcional está diseñado para su uso con los micrófonos incorporados PCM-M10. El paravientos reduce el ruido hasta 20 dB y está hecho con tela de piel sintética de 15 mm de largo.

- Para su uso con los micrófonos incorporados PCM-M10
- Reduce el ruido hasta 20 dB
- Hecho con tela de piel sintética de 15 mm de largo

### Galería

