

FW-65BZ30J

Monitor profesional BRAVIA 4K Ultra HD HDR de 65"



Información general

El BRAVIA FW-65BZ30J de 65" combina imágenes 4K brillantes y magníficas con funciones de adaptadas para el entorno empresarial.

Con el potente 4K HDR Processor X1 de Sony, el FW-65BZ30J ofrece una excelente calidad de imagen, con imágenes envolventes que combinan colores, contraste, claridad y movimiento sorprendentes.

El resistente FW-65BZ30J está orientado a una amplia gama de aplicaciones B2B con un diseño inteligente.

El monitor cuenta con el potente sistema operativo Android integrado en una plataforma de sistema en un chip (SoC), que garantiza un arranque rápido, aplicaciones, animaciones y una experiencia de usuario fluidas.

El modo Pro permite una personalización rápida y sencilla para adaptarse a los diferentes entornos, incluidos el corporativo, el educativo y la cartelería digital. Asimismo, el monitor ofrece configuración en un solo paso que optimiza el proceso en salas de conferencias y cartelería con solo pulsar un botón. La capacidad de control IP permite una instalación sencilla con el apoyo de los principales partners clave, como Crestron, Extron y Kramer. El FW-65BZ30J también incorpora una funcionalidad de duplicado a través de Chromecast integrado y AirPlay 2, lo que permite al usuario conectarse rápida y fácilmente y sin contacto desde un dispositivo.

Para darte mayor tranquilidad, ofrecemos la garantía añadida de 3 años con reparación o, si es necesario, sustitución por adelantado gestionada por el partner local, a ser posible *in situ*. También tienes la opción de ampliar la garantía 2 años más.

Atributos

Resolución de imagen en 4K (3840 x 2160 píxeles)

El 4K ofrece cuatro veces más detalle que el Full HD, con una resolución de más de 8 millones de píxeles que aporta mayor claridad en aplicaciones de visualización corporativa, educativas y de cartelería digital, especialmente cuando se ven de cerca, por ejemplo, en espacios reducidos.

4K HDR Processor X1

El potente 4K HDR Processor X1 de Sony mejora el color, la claridad y el contraste para ofrecer una calidad de imagen 4K HDR excepcionalmente realista.

Aprécia más detalles con 4K X-Reality PRO

X-Reality PRO con resolución 4K convierte las imágenes a una calidad cercana al 4K real. Las imágenes adquieren una calidad nítida y definida en tiempo real para mostrar más detalles de fuentes de imagen de una resolución inferior.

Colores ricos y naturales con TRILUMINOS PRO

TRILUMINOS PRO asigna colores a partir de una paleta más amplia para reproducir fielmente un universo de matices y tonos más vivos y reales.

Acción en pantalla suave y fluida

El panel 4K se combina con la tecnología Motionflow XR para lograr una reproducción más fluida y natural de las imágenes en rápido movimiento en la pantalla.

Configuración rápida con el modo profesional

Personaliza y guarda la configuración y las funciones del monitor y, luego, cópialas fácilmente en distintos monitores mediante una memoria flash USB.

Configuración en un solo paso

La configuración en un solo paso optimiza la configuración de imagen y red para adaptarse a las salas de reuniones y aplicaciones de cartelería con solo pulsar un botón, lo que supone un gran ahorro de tiempo en entornos corporativos.

Duplicado de pantalla simple

La compatibilidad con Chromecast integrado y Apple AirPlay 2 facilita la transmisión de contenido audiovisual de forma inalámbrica desde un dispositivo Android o iOS directamente al monitor BRAVIA.

Conexión inalámbrica mejorada

El FW-65BZ30J admite la conexión inalámbrica a través de Wi-Fi de 5 GHz y 2,4 GHz, así como por Bluetooth 4.2.

Funcionamiento fiable las 24 horas

BRAVIA está diseñado para un funcionamiento fiable las 24 horas del día en los entornos más exigentes de presentación corporativa y audiovisual.

Diseñado para empresas

El FW-65BZ30J está diseñado para instalaciones profesionales en orientación horizontal, vertical o inclinada.

Integración sencilla para desarrolladores

BRAVIA ofrece una compatibilidad total con las principales plataformas de automatización y control, mientras que las API abiertas ofrecen oportunidades ilimitadas de integración con soluciones de otros proveedores.

Mayor tranquilidad

Disfruta de una mayor tranquilidad con nuestro servicio de garantía de 3 años con reparación o, si lo necesitas, el servicio de intercambio avanzado por medio de un partner local, efectuado en tus propias instalaciones siempre y cuando sea posible. También tienes la opción de ampliar la garantía 2 años más.

Especificaciones

Panel	
Brillo (cd/m2)	Típico: 440
Relación de contraste	1200:1
Tiempo de respuesta (ms) (*1)	11
Relación de contraste dinámico	300.000:1
Tipo de panel (IPS/VA)	IPS
Superficie del panel	Antirreflectante
Neblina (%)	1
Tipo de retroiluminación	LED directa

Panel

Tiempo de operación	24/7
---------------------	------

Vídeo

Compatibilidad con HDR	HDR10/HLG/Dolby Vision
------------------------	------------------------

Tamaño

Orificios VESA® (mm)	300 x 300
----------------------	-----------

Solo monitor (An. x Al. x Pr.) (mm)	1462 x 841 x 71
-------------------------------------	-----------------

Monitor con soporte (An. x Al. x Pr.) (mm)	1462 x 910 x 338
--	------------------

Caja de embalaje (An. x Al. x Pr.) (mm)	1576 x 961 x 186
---	------------------

Peso

Solo monitor (kg)	21,6
-------------------	------

Monitor con soporte (kg)	22,5
--------------------------	------

Caja de embalaje (kg)	30
-----------------------	----

Alimentación

Consumo estimado (W)	230
----------------------	-----

Consumo en modo activado ¹ (lote 5) (W)	130 W
--	-------

Consumo (en espera) (W)	0,5
-------------------------	-----

Características de la pantalla

Tipo de atenuación	Atenuación local
--------------------	------------------

Ángulo de visión (derecha/izquierda)	178 (89/89) grados
--------------------------------------	--------------------

Ángulo de visión (arriba/abajo)	178 (89/89) grados
---------------------------------	--------------------

Frecuencia de actualización del panel (hercios nativos)	50 Hz
---	-------

Prestaciones profesionales

Sistema operativo	Android 10
-------------------	------------

Características de red

Wi-Fi Direct	Sí
Certificación Wi-Fi	Sí
Estándar Wi-Fi	a/b/g/n/ac
Frecuencia de Wi-Fi	2,4/5 GHz (para Wi-Fi Direct: solo 2,4 GHz)
Apple AirPlay (requiere Internet)	Sí
Chromecast integrado	Sí
LAN inalámbrica	Integrada
Control IP	Sí
Control RS-232C	1 (lateral)
Modo profesional	Sí

Entradas y salidas

Entrada(s) de vídeo compuesto	1 (lateral)
Entradas HDMI en total	4 (lateral)
Salida(s) de audio digital	1 (lateral)
Salida(s) de auriculares	1 (lateral)
Puertos USB	2 (laterales)
Entradas Ethernet	1 (lateral)
Entrada(s) RS-232C	1 (lateral)

Más información

Hoja informativa sobre el producto	https://eprel.ec.europa.eu/qr/527373
------------------------------------	---

Notas

1	Demanda de energía en modo activado del lote 5 en el rango dinámico estándar (SDR) en kWh/1000 h
---	--

Información sobre la Ley de datos de la UE: [haz clic aquí](#) para comprobar si tu producto de Sony o servicio relacionado está sujeto a la Ley de datos de la UE.



sin previo aviso. Los valores de peso y dimensiones son aproximados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.