

DSRM-10

Mando a distancia



Información general

Proporciona operaciones de control remoto con cable para las funciones STOP/REC/PAUSE/REW/PLAY/FFWD. Operación de ajuste progresivo/lanzadera (Jog/Shuttle). Permite búsqueda de imágenes a una velocidad ± 16 veces la normal.

Especificaciones

Especificaciones generales	
Requisitos de alimentación	5V CC (suministrado por el magnetoscopio conectado)
Consumo de energía	50 mW
Control remoto	Clavija estéreo mini (con cable adjunto de 3m)
Dimensiones	90(an.) x 46(al.) x 182(prof.) mm
Peso	Aprox. 360 g

Información sobre la Ley de datos de la UE: [haz clic aquí](#) para comprobar si tu producto de Sony o servicio relacionado está sujeto a la Ley de datos de la UE.

Galería

