

ECM-X7BMP

Micrófono de condensador electret Lavalier unidireccional



Información general

*Micrófono de condensador Electret unidireccional

*Incluye un minienchufe de bloqueo de 3 polos

Especificaciones

Sección de audio

Tipo de cápsula	Condensador electret
Respuesta en frecuencia	de 100 Hz a 15 kHz
Directividad	Unidireccional
Sensibilidad *[1]	-44,0 ±3 dB
Impedancia de salida *[2]	1,2 kΩ ±30 %, asimétrica
Rango dinámico	88 dB o más
Relación señal-ruido *[3]	62 dB o más
Ruido inherente *[4]	32 dB SPL o menos 34
Nivel máximo de presión de sonido de entrada *[5]	120 dB SPL

Sección general

Conector	Tipo BMP. Incluye un minienchufe de 3,5 mm de 3 polos.
Cable micrófono	3,9 feet 1,2 m
Requisitos de alimentación	5 V CC
Consumo eléctrico	0,2 mA o menos
Dimensiones *[6]	φ 15/32 x 13/16 pulgadas φ 11,5 x 20,5 mm
Peso	Aprox. 18,0 g Aprox. 0,63 oz
Gama de accesorios	Paravientos de tipo uretano (1) Clip de solapa de tipo horizontal/individual (1)

Sección general

Accesorios opcionales	Paravientos UWP (6) para uso con ECM-X7 BPM Clips para micrófono Lavalier UWP (2) para uso con ECM-V1 BPM o ECM-X7BMP
-----------------------	--

Notas

Nota	*[1] 0 dB = 1 V/Pa, a 1 kHz *[2] impedancia de salida a 1 kHz *[3] ponderada A, 1 kHz, 1 Pa. *[4] 0 dB SPL = 20 µPa. *[5] 0 dB SPL = 20 µPa. *[6] Los valores de las dimensiones son aproximados.
------	--

Información sobre la Ley de datos de la UE: [haz clic aquí](#) para comprobar si tu producto de Sony o servicio relacionado está sujeto a la Ley de datos de la UE.



© 2004 - 2026 Sony Corporation. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin la debida autorización por escrito. Las características y especificaciones técnicas están sujetas a cambio sin previo aviso. Los valores de peso y dimensiones son aproximados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.