

PWS-100PR1

Estación de trabajo para el control de producción



Overview

Permite controlar el funcionamiento del PWS-4400 en directo en 4K y HD

El PWS-100PR1 es una estación de trabajo para el control de producción 1RU que controla la unidad de almacenamiento AV multipuerto 4K/HD PWS-4400 para operaciones en directo. Incluye el software de control de producción PWA-RPC1 preinstalado y una tarjeta de entrada de vídeo para admitir esta operación. Se puede incorporar un monitor de pantalla táctil opcional para mejorar aún más la experiencia operativa. El sistema proporciona una amplia gama de variaciones de pantalla, entre las que se incluyen el modo de pantalla dividida, el modo de lista de reproducción, el modo de gestión de clips y el modo de recorte. Gracias al PWS-4400, la unidad proporciona un control total de los revolucionarios flujos de trabajo 4K y HD para ayudarte a producir sorprendentes acciones en directo y destacar el contenido.

Control del PWS-4400

El PWS-100PR1 permite controlar el funcionamiento en directo del PWS-4400. Permite la conexión al dispositivo de control por USB PWSK-4403 para obtener un funcionamiento a cámara lenta y a un monitor de pantalla táctil opcional.

Flexibilidad operativa

Gracias al PWS-4400, la unidad proporciona un control total de

los revolucionarios flujos de trabajo 4K y HD.

Entradas/salidas multipuerto

El PWS-100PR1 está equipado con dos tarjetas gráficas para supervisar hasta 6 entradas que se transfieren al PWS-4400 (cuando se utiliza el PWS-4400 en HD). Además, el PWS-100PR1 dispone de seis puertos USB 3.0 que te permiten conectar unidades de disco duro por USB, así como dos RJ-45 (1000BASE-T, 100BASE-TX), un puerto HDMI y un conector de DisplayPort V1.1a para el uso de monitores.

Features

Flexibilidad operativa

El PWS-100PR1 te ofrece flexibilidad operativa para el control de la producción en directo, ya que proporciona una amplia gama de variaciones de pantalla, entre las que se incluyen el modo de pantalla dividida, el modo de lista de reproducción, el modo de gestión de clips y el modo de recorte.

Opciones del funcionamiento del monitor y los monitores secundarios

El PWS-100PR1 se integra a la perfección con un monitor de pantalla táctil. También es posible trabajar sin monitor, utilizando solo un pequeño monitor LCD con un menú conectado a un controlador PWSK-4403. Para ampliar la flexibilidad del PWS-100PR1, se pueden conectar hasta dos PWSK-4403 a dos monitores LCD, además de un monitor con pantalla táctil.

Arranque rápido

El PWS-100PR1 tarda menos de un minuto en iniciarse, lo que te permite empezar a trabajar a la mayor brevedad posible.

Related
products



PWS-4400

Unidad de
almacenamiento AV
multipuerto 4K/HD

Gallery

