

PWS-100TD1

Estación de digitalización de cintas



Información general

Servidor de digitalización de cintas fácil de usar para una migración eficaz de archivos de cintas antiguos.

La estación de digitalización de cintas PWS-100TD1 proporciona una gestión eficiente de la digitalización de archivos de cintas antiguos: codificación de vídeo, comprobación de errores de cintas, control de calidad de ficheros y control del almacenamiento incluidos. Compatible con diferentes códecs para crear archivos A/V en el formato de ficheros local con el del proxy para la integración con sistemas de archivo/MAM existentes o sistemas de archivo en estanterías con la conexión directa de hasta cuatro Optical Disc Archive de Sony (ODS-D77U). La digitalización de hasta cuatro magnetoscopios se puede gestionar simultáneamente con la interfaz de usuario sencilla incluida en el PWS-100TD1.

Digitalización eficaz de cintas de vídeo antiguas

Transferencia de hasta cuatro cintas de vídeo a la vez con comprobación de errores

Solución integral fácil de usar

Conecta los VTR, conecta el almacenamiento y empieza a trabajar

Los clientes pueden elegir la transferencia directa a Optical Disc Archive o la transferencia a archivo/MAM existente

Admite las soluciones de archivo/MAM o soluciones de almacenamiento en estanterías con Optical Disc Archive (ODS-D77U)

Generación del proxy para la previsualización de la red

Crear proxies como parte del proceso de digitalización para la revisión o uso en el sistema de archivo/MAM

Atributos

Interfaz de uso sencilla

Los usuarios pueden gestionar hasta cuatro transferencias simultáneas gracias a su sencilla interfaz de usuario y comprobación de errores automatizada

Funcionamiento flexible: 2IN/2OUT, 3IN/1OUT, 4IN/0OUT

Configuración flexible para admitir opciones de visualización manual

Previsualización de alta resolución HD-SDI/SDI

Previsualización de ficheros de alta resolución para la comprobación final de la calidad de imagen

Compatibilidad con varios códecs: XAVC Intra 100, MPEG2 HD422/420, IMX30/40/50

Amplia compatibilidad con formatos de vídeo para su digitalización al formato de

archivo local

Conexión directa a ODS-D77U

Almacenamiento de ficheros a largo plazo compatible con Optical Disc Archive ODS-D77U de Sony

Productos
relacionados



PWA-RCT 1

Software de control de grabación para PWS-4500, HKCU-REC5 y HKCU-REC50



XDCAM Consolidation and Recycling

Solución fácil de usar que automatiza la migración de datos de XDCAM Professional Disc a Optical Disc Archive

Galería

