

## RM-B170

Unidad de control remoto de mano asequible para cámaras de estudio y camcorders de Sony



### Overview

La unidad de control remoto RM-B170 es la sucesora del modelo RM-B150. Representa una solución aún más asequible para el manejo básico de cámaras remotas, aunque se le han añadido nuevas funciones, como el control remoto de soportes de almacenamiento y la gestión de clips de soportes no lineales. Puede conectarse directamente a una cámara o un camcorder para actuar como unidad de control remoto portátil, o conectarse a una CCU como un simple panel de control. La RM-B170 puede controlar una cámara desde una distancia máxima de 100 m si está directamente conectada a ella.

Se puede utilizar con las siguientes cámaras de Sony:

Camcorders HDCAM: HDW-700A, HDW-650, HDW-750, HDW-F900/H/R

Camcorders Professional Disc XDCAM HD422: PDW-680, PDW-700, PDW-F800

Camcorders con memoria XDCAM HD422: PMW-300, PMW-400, PMW-500

Camcorders con memoria XDCAM EX: PMW-EX3, PMW-320, PMW-350, PMW-F3

Camcorders con memoria XDCAM: PXW-Z750, PXW-Z450, PXW-X400, PXW-X500, PXW-X320

Cinematografía digital 4K XAVC: F23, F35, F65, PMW-F5, PMW-F55

Cámaras de cine digitales: VENICE, VENICE 2

Cámaras de estudio: BVP-950A, BVP-750A, BVP-550/570, series HDC y HXC

## Features

### **Gestión y visionado de las grabaciones a distancia**

Además de facilitar el ajuste del menú Paint de las cámaras, la unidad puede controlar el soporte de almacenamiento insertado en el camcorder o en el grabador conectado a la cámara. También permite gestionar los clips de soportes no lineales.

### **Salida a monitor o funciones exclusivas de control**

La unidad se entrega con un cable de conexión remota de 10 m con conector de 8 pines que proporciona salida analógica compuesta a un monitor de imagen para toda la serie de camcorders (en los modelos HD tiene que estar habilitada la conversión a resoluciones inferiores).

### **Puede utilizarse en lugar de los paneles de la serie RCP-700**

La RM-B170 utiliza el nuevo sistema de comandos de las cámaras de estudio y puede emplearse en lugar de los paneles de control de la serie RCP-700.

### **Control de funciones de ajuste automático**

La RM-B170 puede efectuar el ajuste automático de blancos y negros de la cámara.

### **Control de las funciones de ECS/obturador**

Las funciones de obturador electrónico y ECS (Extended Clear Scan) pueden activarse y desactivarse desde la unidad. También es posible ajustar la frecuencia de ECS y la velocidad de obturación.

### **Control de la función de obturador lento**

La unidad puede definir el número de cuadros acumulados en cámaras provistas de la función SLS (obturador lento).

## **Funcionamiento en paralelo con otro panel de control**

Cuando la unidad se conecta a una cámara a través de una CCU, la cámara puede controlarse al mismo tiempo desde la unidad RM-B170 y desde otro panel de control remoto como, por ejemplo, las unidades máster de configuración de las series MSU-1000/1500 o los paneles de control remoto de las series RCP-1000/1500. Esto la convierte en una solución asequible para grabaciones con múltiples cámaras\*.

\* Algunos modelos de CCU no admiten control múltiple.

## **Botones asignables**

Es posible asignar varias funciones a dos botones, lo que permite a los periodistas registrar metadatos en el momento (insertar marcadores de tomas) o activar funciones de la cámara.

## **Botones de alta luminosidad**

Los botones y mandos de control situados en la parte frontal de la unidad incluyen teclas con LED de alta luminosidad que facilitan su identificación en entornos poco o excesivamente iluminados y se encienden o parpadean para indicar su estado operativo. Es posible ajustar el brillo de estos indicadores.

## **Protección para impedir la pulsación involuntaria**

Se ha colocado un protector alrededor de los botones allí donde un uso involuntario puede afectar gravemente a la configuración o el manejo de la cámara.

## **Interfaz GPI**

Una interfaz GPI de entrada/salida externa (conector D-Sub de 9 pines) proporciona salidas para indicador Tally rojo y verde, entrada de CC de 12 V y una entrada de reserva para uso futuro.

Related  
products



## **HXC-FB80**

Cámara HD de estudio  
en color con tres  
sensores Exmor™  
CMOS de 2/3"

