

SBAC-US20

Lector/grabador de USB 3.0 y 2.0
con memoria de estado sólido
SxS PRO



Overview

Transferencia fácil a alta velocidad desde tarjetas SxS PRO

El nuevo LMD-152 es un monitor LCD de 15 pulgadas destinado a aplicaciones broadcast y profesionales. El monitor LMD-152 utiliza un panel XGA LCD para proporcionar imágenes de elevado brillo y contraste con una reproducción natural del color. Sony presenta su nueva línea de elegantes monitores LCD de dos piezas. Su diseño modular, con el monitor LCD separado de la unidad de procesamiento de señales, facilita la instalación. Delgado y ligero, el panel LCD proporciona gran flexibilidad a la hora de realizar la instalación.

Su procesador de imagen MEU-WX2 cuenta con las últimas tecnologías Algoritmo X y Chromatru, por lo que proporciona una extraordinaria calidad de imagen para cualquier tipo de contenido. Además, acepta una gran variedad de formatos de señales, desde informáticas hasta de vídeo analógico, y admite tarjetas decodificadoras de vídeo digital opcionales para el visionado de señales SD y HD.

Los monitores LCD están diseñados para satisfacer una amplia variedad de necesidades de monitorado de imágenes para aplicaciones profesionales, por ejemplo, de centros de emisión, unidades móviles, salas de posproducción y estudios de

fotografía digital.

Features

Compatible con los sistemas operativos Windows y Mac

El SBAC-US20 funciona con sistemas Windows y Macintosh.

Transferencias a través de USB 3.0 y USB 2.0

El SBAC-US20 ofrece una alta velocidad de transferencia de material audiovisual desde una tarjeta de memoria de estado sólido SxS PRO a través de una interfaz USB 3.0, lo que le permitirá transferir ficheros si su ordenador no cuenta con una ranura ExpressCard. El dispositivo también es compatible con USB 2.0.

Alimentación a través del bus (no es necesario un adaptador de CA)

El SBAC-US20 admite soportes distintos a una tarjeta SxS PRO si se utilizan los siguientes adaptadores: adaptador de tarjetas SD, adaptador de Memory Stick y adaptador de tarjetas XQD Express.

Gallery

