

XVS-2M/E Pack

Mezcladores de la serie XVS compatibles con 3G y 4K y preparados para IP en un paquete asequible



Overview

Lo esencial de un mezclador de la serie XVS de alta gama, en un solo paquete

El paquete XVS-2M/E lleva incorporado el potente conjunto de funciones de Sony, consolidado pero también innovador, en los mezcladores de las series MVS y XVS. Estos prácticos y asequibles paquetes también se pueden utilizar para generar imágenes a 1080p (3G).

Memoria de cuadros de 20 canales y transición de clips

El paquete XVS permite utilizar 20 canales de memoria de cuadros. Gracias a esta función, podrás crear efectos de transición de clips y lograr, por ejemplo, que una imagen generada por ordenador (un logotipo) que desplace de un lado a otro con audio de fondo mientras se realiza una transición en segundo plano.

Imponente resizer (DME 2.5D)

Cada keyer cuenta con una potente función de resizer. Podrás utilizar los 8 efectos DME 2.5D en el sistema, lo que resultará muy útil para optimizar la composición en pantalla. Por ejemplo, puedes crear varios cuadros de imagen en una sola pantalla.

Convertidor de formato de entrada y sincronizador de cuadro

Las funciones de convertidor de formato (FC) y sincronizador de cuadro (FS) ya van incorporadas a las entradas de serie. Puedes introducir varios tipos de señal en el sistema, como distintos formatos de vídeo o, incluso, señales no sincronizadas. La función de convertidor de formato es compatible con los siguientes formatos de entrada: 480i, 576i, 720p, 1080i y 1080p nivel B.

Multivisor de 2 canales

Cada paquete XVS dispone de dos canales multivisor estándar, lo que permite utilizar un entorno de control de hasta 32 pantallas sin necesidad de contar con ningún otro sistema multivisor externo.

Mezclador de producción con tecnología de futuro (opcional)

El paquete XVS también permite usar resolución 4K (UHD). Para ello se tiene que adquirir un software opcional y una interfaz de vídeo a través de IP con hardware opcional.

Features

Paquete XVS-2M/E

- Panel compacto 2M/E 20XPT
- 4 keyers por M/E
- 32 entradas, cada una con convertidor de formato y sincronizador de cuadro
- 24 salidas
- 20 canales de memoria de cuadros
- Multivisor de 2 canales
- Tally, GPIO, control de dispositivos

Nombre de fuente e indicador de color (LED)

Se puede mostrar el nombre de la fuente, el nombre del bus o el nombre de la macro. El color de la fuente se puede modificar con los parámetros RGB.

Utilidades y ShotBox

24 botones LCD de colores, con 17 botones asignables.
Recuperación de utilidades/ShotBox, edición de fotogramas clave/macros y modificación de la velocidad de transición.


Related products



NETWORKED **4K**

XVS-6000

Mezclador de vídeo 4K de nivel básico/3G/HD para IP y SDI



ICP-X7000

Panel de control para los mezcladores de la serie XVS y MLS-X1

Gallery

