

AC-80MD

Adaptador de CA para su uso con impresoras, cámaras 3D y convertidores IP



Overview

AC-80MD es el adaptador de CA para su uso con impresoras, cámaras 3D y convertidores IP de Sony.

También es compatible con la impresora gráfica digital UP-D711MD y la cámara de vídeo 3D Full HD para aplicaciones médicas MCC-3000MT.

Entrada: 100 - 240 V CA, 1,0 - 0,5 A, 50/60 Hz

Salida: 24 V CC, 3,3 A máx.

Peso: 350 g (solo adaptador de CA)

Specifications

Especificaciones

Alimentación	100 V - 240 V CA, 50/60 Hz
--------------	----------------------------

Corriente de entrada	1,0 A - 0,5 A
----------------------	---------------

Tensión de salida	24 V CC
-------------------	---------

Corriente de salida	3,3 A máx.
---------------------	------------

Temperatura de funcionamiento	De 0°C a 40°C
-------------------------------	---------------

Humedad de funcionamiento	De 20% a 80%
Presión de funcionamiento	De 700 hPa a 1060 hPa
Temperatura de almacenamiento y transporte	De -20 °C a +60 °C
Humedad de almacenamiento y transporte	De 20% a 90%
Presión de almacenamiento y transporte	De 700 hPa a 1060 hPa
Dimensiones	63 × 30,5 × 140 mm (An. x Alt. x Prof.) (2 1/2 × 1 1/4 × 5 5/8 pulgadas), sin salientes
Peso	350 g (12 oz) (solo adaptador de CA)
Accesorios suministrados	Instrucciones de uso (1) Lista de contactos de atención al cliente (1)

Especificaciones para aplicaciones médicas

Protección contra

descargas eléctricas	Clase I
Protección contra la entrada perjudicial de agua	Normal
Grado de seguridad en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire	No apto para su uso en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u óxido nitroso
Modo de funcionamiento	Continuo

Gallery

