

## AC-DN10A

Adaptador/cargador de CA



### Overview

- Adaptador/cargador de CA compacto y ligero
- Fuente de alimentación CC de 100 W como máximo
- Mecanismo de montaje en V para el acople directo a camcorders compatibles
- Salida XLR de 4 pines para alimentar otros equipos

### Specifications

#### General

Requisitos de alimentación	De 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo eléctrico	130 VA o menos
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 35 °C (De 32 °F a 95 °F)
Peso aprox.	810 g (1 lb 14 oz)
Dimensiones (anchura/altura/profundidad)	101 x 177 x 48 mm (4 x 7 x 1 15/16 pulgadas)

## Salida

Alimentación de salida (CC)	100 W (máx.)
Tensión de salida (CC)	16,7 V
Corriente de salida (CC)	6 A (máx.) Sin embargo, para temperaturas en el rango de 35 °C a 45 °C (95 °F a 113 °F), la corriente de salida máxima es la siguiente. Hasta 40 °C (104 °F): 5 A (máx.) Hasta 45 °C (113 °F): 4 A (máx.)
Terminal de salida (CC)	Conector cuadrado de 5 pines
Conector XLR de 4 pines	16,7 V, 6 A (máx.)
Terminal de salida (CC)	Conector cuadrado de 5 pines 16,8 V, 5/3 A 14,2 V, 5,7 A

## Accesorios suministrados

	Manual de instrucciones (1) Accesorio opcional Cable de alimentación CC
--	---

## Gallery

