

AN-01

Antena UHF unidireccional



Overview

- La AN-01 es una antena UHF unidireccional diseñada para su uso con los sistemas de microfonía analógica o digital inalámbrica de Sony.
- Se deberán usar dos AN-01 para recepción diversa.
- Una sola AN-01 puede recibir gran variedad de frecuencias desde 470 a 862MHz.
- Se puede usar CC 9V o 12V.
- Ganancia seleccionable (18 dB/10 dB/0 dB).
- Antena log periódica de dipolos.
- Viene con un asa de mano que permite montarla en un soporte de micrófono mediante tornillos.

Specifications

Sección de antena

Tipo de antena	Red de antenas logarítmicas periódicas
Directividad	Unidireccional
Rango de frecuencia	De 470 MHz a 862 MHz
Ganancia de antena	5 dBi o más

Relación de voltaje de onda estacionaria	2,5 o menos
--	-------------

Ángulo de media potencia	150 grados o menos
--------------------------	--------------------

Relación frontal/trasera	12 dB o más
--------------------------	-------------

Sección de amplificador

Rango de frecuencia	De 470 a 862 MHz
---------------------	------------------

Ganancia de amplificador	18 dB/10 dB/0 dB, conmutable
--------------------------	------------------------------

Relación de voltaje de onda estacionaria	3 o menos
--	-----------

Factor de ruido	6 dB o menos
-----------------	--------------

Intermodulación de tercer orden	60 dB o más (entrada de FEM de 95 dB μ V)
---------------------------------	---

Entrada/Salida

Conector de salida	BNC-R, 50 Ω
--------------------	--------------------

General

Requisitos de alimentación	9 V/12 V CC
----------------------------	-------------

Consumo eléctrico	100 mA o menos
Temperatura de funcionamiento	De 32 °F a 122 °F De 0 °C a 50 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	De -4 °F a +140 °F De -20 °C a +60 °C
Dimensiones * [1]	343 x 341 x 36 mm (sin incluir la empuñadura/el poste del soporte de sujeción del micrófono) (An. x Al. x Prof.) 13 1/2 x 13 5/8 x 1 7/16 pulgadas (sin incluir la empuñadura/el poste del soporte de sujeción del micrófono) (An. x Al. x Prof.)
Peso	Aprox. 530 g Aprox. 19 oz
Gama de accesorios	Tarjeta de garantía (1) Folleto de garantía (1) Adaptador para soporte de tipo PF 1/2 a W 5/8 (1) Adaptador para soporte de tipo PF 1/2 a W 3/8 (1) Manual de instrucciones (1) Empuñadura/poste del soporte de sujeción del

micrófono (1 juego)

Notas

Nota

*[1] Los valores de las dimensiones son aproximados.

Related products



DWR-R03D

Receptor inalámbrico digital de 2 canales de la serie DWX

Gallery

