

AXS-A1TS66

Tarjeta de memoria AXS de la serie A, con 1 TB de capacidad y una velocidad de escritura garantizada de 6,6 Gbps



Overview

Ideal para realizar grabaciones X-OCN de alta velocidad 6K y 8K con la VENICE 2

La AXS-A1TS66 (AXSM™) es una tarjeta de memoria flash AXS de la serie A que ofrece alta velocidad, gran capacidad y alta fiabilidad. Puede grabar en 8,6K mediante el formato X-OCN de 16 bits, admite una gran variedad de frecuencias de cuadro a resoluciones inferiores y es capaz de realizar grabaciones RAW, ProRes y HFR (alta frecuencia de cuadro) en 4K a velocidades de hasta 120 fps*.

La AXS-A1TS66 tiene una capacidad de 1 TB y una velocidad de escritura garantizada de 6,6 Gbps. La tarjeta es compatible con la cámara VENICE 2, además de los grabadores AXS-R7 y AXS-R5, y el lector de tarjetas de memoria AXS-AR3.

** La VENICE 2 con sensor 6K es la única que admite HFR hasta 120 fps en resolución 4K.*

Ideal para lograr resultados cinematográficos de alta calidad

La tarjeta de memoria AXS, perfecta para lograr resultados cinematográficos de alta calidad, ofrece una combinación exclusiva de capacidad, flujo de datos constante, seguridad y portabilidad. De esta manera se abren formas de trabajar completamente nuevas para los usuarios finales.

Gracias a su retrocompatibilidad, la tarjeta de memoria AXS-A1TS66 ofrece alta velocidad y gran capacidad en una amplia gama de cámaras de Sony, entre las que se incluyen la VENICE 2 y cualquier cámara compatible con el grabador de memoria AXS-R7, como la VENICE, la PMW-F55 y la PMW-F5.

Features

Graba en formato X-OCN 6K y 8K con la VENICE 2

Los usuarios de la VENICE 2 con sensor 8K pueden grabar en formato X-OCN XT 8,6K 3:2 a 30p y X-OCN ST 8,2K 17:9 a 60p. En cambio, la VENICE 2 con sensor 6K permite grabar en formato X-OCN XT 6K 3:2 a 60p en la tarjeta, y 4K hasta 120 fps.

Grabaciones de alta capacidad con una transferencia a gran velocidad

La AXS-A1TS66 tiene una capacidad de 1 TB y una velocidad de escritura garantizada de 6,6 Gbps.

Diseño de tarjeta delgado y pequeño

Con unas dimensiones de 35 x 75 x 8 mm, la AXS-A1TS66 tiene la misma altura y anchura que las tarjetas de memoria SxS.

Funciona con los modelos AXS-R7, AXS-R5, AXS-AR3, AXS-CR1 y AXS-AR1

La AXS-A1TS66 funciona con el grabador de memoria portátil AXS-R7 y el grabador RAW 2K/4K AXS-R5. El lector de tarjetas de memoria AXS-AR3 Thunderbolt™ es el complemento ideal, pero la tarjeta también es compatible con el lector de tarjetas de memoria AXS USB 3.0 AXS-CR1 gracias al adaptador de tarjetas de memoria AXS, y el AXS-AR1.

Grabaciones HFR en 4K

La tarjeta de memoria AXS de la serie A es capaz de realizar grabaciones HFR (alta frecuencia de cuadro) de hasta 34 minutos en formato X-OCN XT 4K de 16 bits a 90 fps.

Gallery

