

AXS-A512S24

Tarjeta de memoria AXS de la serie A, con 512 GB de capacidad y una velocidad de escritura garantizada de 2,4 Gbps



Overview

Menos energía y una ventilación más eficaz en comparación con la memoria AXS anterior para la grabación RAW con AXS-R5 y AXS-CR1

La tarjeta de memoria AXS AXS-A512S24 (AXSM™) de la serie A es un soporte de memoria flash de ultraalta velocidad, gran capacidad y alta fiabilidad para los formatos RAW lineales de 16 bits en 4K y 2K más exigentes, que incluye la grabación a alta frecuencia de cuadro (HFR) de hasta 240 fps en resolución 2K. La AXS-A512S24 tiene una capacidad de 512 GB y una velocidad de escritura garantizada de 2,4 Gbps. La tarjeta funciona con el grabador RAW 2K/4K AXS-R5 y el lector de tarjetas de memoria AXS USB 3.0 AXS-CR1, usando el adaptador de tarjeta de memoria AXS.

Diseño delgado y pequeño

El tamaño de 35 x 75 x 8 mm necesita menos energía y ofrece una ventilación más eficaz en comparación con las tarjetas de memoria AXS anteriores.

Ideal para los flujos de trabajo en RAW 4K/2K con las PMW-F55, PMW-F5 y NEX-FS700

La memoria AXS tiene una combinación exclusiva de capacidad, flujo de datos constante, seguridad y portabilidad. De esta manera se abren formas de trabajar completamente nuevas para los usuarios finales.

Features

Funciona con AXS-R5 y AXS-CR1

La AXS-A512S24 funciona con el grabador RAW 2K/4K AXS-R5 y el lector de tarjetas de memoria AXS USB 3.0 AXS-CR1, usando el adaptador de tarjeta de memoria AXS.

Graba RAW 4K, RAW 2K y HFR RAW 2K

Por ejemplo, en grabaciones de alta capacidad, 58 min en RAW 4K y 235 min en RAW 2K a 23,98 PsF, 22 min en RAW 4K y 94 min en RAW 2K a 60p, y 24 min en RAW 2K a 240 fps (cuadros por segundo).

Grabaciones de alta capacidad con una transferencia a gran velocidad

La AXS-A512S24 tiene una capacidad de 512 GB y una velocidad de escritura garantizada de 2,4 Gbps.

Diseño de tarjeta delgado y pequeño

La AXS-A512S24 mide 35 x 75 x 8 mm. Es más pequeña y ligera que las tarjetas de memoria AXS anteriores y tiene las mismas dimensiones de altura y anchura que las tarjetas de memoria SxS.

Menos consumo de energía

La memoria AXS de la serie A utiliza menos energía y proporciona una ventilación más efectiva en comparación con las tarjetas de memoria AXS anteriores.

Funciona con AXS-R5 y AXS-CR1

La AXS-A512S24 funciona con el grabador RAW 2K/4K AXS-R5 y el lector de tarjetas de memoria AXS USB 3.0 AXS-CR1, usando el adaptador de tarjeta de memoria AXS.*

* Se suministra un adaptador de tarjeta memoria AXS gratuito a todos los clientes de AXS-R5 y AXS-CR1. Hay adaptadores adicionales disponibles a la venta.

Graba RAW 4K, RAW 2K a diferentes frecuencias de cuadro

Grabaciones de 58 min en RAW 4K y 235 min en RAW 2K a 23,98 PsF, 47 min en RAW 4K y 188 min en RAW 2K a 29,97 PsF, y 22 min en RAW 4K y 94 min en RAW 2K a 60p.

Grabaciones de alta frecuencia de cuadro (HFR) en RAW 2K

La memoria AXS de la serie A realiza grabaciones a alta frecuencia de cuadro (HFR): 47 min en RAW 4K a 120 fps (cuadros por segundo), 31 min a 180 fps y 24 minutos a 240 fps.

Gallery

