

## AXS-AR3

Lector de tarjetas AXS Memory  
Thunderbolt™



### Overview

#### **Transferencias de datos de alta velocidad a través de la interfaz Thunderbolt 3\***

El lector de tarjetas AXS AXS-AR3 ofrece una increíble velocidad de lectura de datos máxima de 9,6 Gbps (1200 MB/s) de una memoria AXS a través de Thunderbolt 3. Esto facilita más que nunca la importación de archivos 6K/4K/2K RAW/X-OCN grabados en memorias AXS-A con AXS-R7.

\*Con certificación.

Thunderbolt y el logotipo de Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation o de sus filiales en los EE. UU. o en otros países.

### Features

#### **Transferencia de alta velocidad a través de la interfaz Thunderbolt 3**

El lector de tarjetas AXS AXS-AR3 ofrece una increíble velocidad de lectura de datos máxima de 9,6 Gbps (1200 MB/s) de una memoria AXS a través de Thunderbolt 3.

#### **Compatible\* con Mac o PC**

El AXS-AR3 es compatible con MacOS 10.13 o posterior y Windows 10 de 64 bits (versión 1809) o posterior.

\* No se puede garantizar la compatibilidad total con todos los sistemas informáticos.

## Conexión en cadena

La unidad es compatible con la función de conexión en cadena, mediante la cual se pueden conectar más de un lector y otros dispositivos a través de Thunderbolt 3 a un PC/Mac.

Por ejemplo, para los usuarios de grabación simultánea de memoria AXS y SxS, el lector de tarjetas de memoria SxS SBAC-T40 se conecta a AXS-AR3 mediante la función de conexión en cadena.

## Specifications

Especificaciones	
Conexiones	Thunderbolt 3 (en proceso de certificación)
Alimentación	Adaptador de CA-CC (VGP-AC19V77) Entrada: 100 V-240 V CA, 50 Hz/60 Hz Salida: 19,5 V CC/3,3 A (máx.)
Consumo eléctrico	Aprox. 25 W
Dimensiones	Aprox. 100,0 x 71,0 x 193,5 mm (An. x Al. x Prof.)
Peso	Aprox. 1,0 kg (sin tarjeta de memoria)

Temperatura de funcionamiento	De -20 a 60 °C
Temperatura de almacenamiento	20°C ~ - 60°C
Humedad de funcionamiento	20 % ~ 80 % (sin condensación)
Sistema operativo	Mac OS 10.13 o posterior Windows 10 de 64 bits (versión 1809) o posterior
Gama de accesorios	Cable Thunderbolt (1) Adaptador de CA (1)

## Gallery

