

## BC-U1

Adaptador de CA/cargador para baterías de Ión-Litio BP-U90/U60/U30



### Overview

#### **Carga una batería BP-U90/U60/U30**

El cargador de baterías BC-U1 carga una batería de ión-litio compacta BP-U90/U60/U30 a alta velocidad, lo que permite ofrecer hasta seis horas de energía a los camcorders XDCAM.\*

\*El BC-U1 puede cargar una batería BP-U90 en 220 minutos, proporcionando 85 Wh de energía para alimentar un camcorder PMW-200 o PMW-EX1R durante 360 minutos. Para conocer toda la gama de capacidad y tiempo de funcionamiento del camcorder, consulte las características.

El adaptador de CA incorporado suministra alimentación de 12 V CC

El BC-U1 también cuenta con un cable de alimentación de 12 V CC para conectar el camcorder directamente a la red eléctrica.

### Features

#### **Carga una batería BP-U90/U60/U30**

El cargador de baterías BC-U1 carga una batería compacta de Ión-Litio BP-U90/U60/U30 a gran velocidad, lo que permite suministrar energía a los camcorders XDCAM durante un máximo de seis horas.

## El adaptador de CA incorporado suministra alimentación de 12 V CC

El BC-U1 cuenta con un cable de alimentación de 12 V CC que conecta el camcorder directamente a la red eléctrica.

## Diseño compacto que facilita su uso

El BC-U1 pesa 330 g y sus dimensiones son (An. x Al. x Prof.) 128 x 45 x 98 mm.

### Specifications

#### Tiempo aproximado de carga

BP-U90	220 minutos
--------	-------------

BP-U60	170 minutos
--------	-------------

BP-U30	130 minutos
--------	-------------

#### Tiempo aproximado de funcionamiento (minutos): BP-U90

PMW-F3L/K*	250
------------	-----

PMW-200**	360
-----------	-----

PMW-150**	330
-----------	-----

PMW-100**	360****
-----------	---------

PMW-EX3***	310
------------	-----

PMW-EX1R**	360
------------	-----

PHU-220R	–
----------	---

Tiempo aproximado de funcionamiento  
(minutos): BP-U60

PMW-F3L/K*	170
PMW-200**	240
PMW-150**	220
PMW-100**	240
PMW-EX3***	210
PMW-EX1R**	240
PHU-220R	240

Tiempo aproximado de funcionamiento  
(minutos): BP-U30

PMW-F3L/K*	–
PMW-200**	120
PMW-150**	110
PMW-100**	120
PMW-EX3***	100
PMW-EX1R**	120
PHU-220R	120

## Notas:

Los tiempos de funcionamiento mencionados pueden cambiar en función de las condiciones operativas.

---

*	Dual-Link desconectado, modo REC con visor.
**	Modo REC con visor.
***	Modo REC con pantalla LCD en color activada.
****	Cuando se utilice el PMW-100 con la BP-U90 conectada para ampliar los tiempos de grabación, Sony recomienda fijar el camcorder a un trípode.

---

## Gallery

