

## BC-U1A

Adaptador de CA/cargador para baterías de ion de litio BP-U90/U60/U60T/U30



### Overview

#### **Carga una batería BP-U90/U60/U60T/U30**

El BC-U1A carga una batería de ion de litio compacta BP-U90, BP-U60/U60T o BP-U30 a alta velocidad.

#### **El adaptador de CA incorporado suministra alimentación de 12 V CC**

El BC-U1A también cuenta con un cable de alimentación de 12 V CC para conectar el camcorder directamente a la red eléctrica.

#### **Diseño compacto que facilita su uso**

El BC-U1A pesa 340 g y sus dimensiones son (An. x Al. x Prof.) 128 x 45 x 98 mm.

NOTA: El BC-U1A cumple el estándar de seguridad IEC62368-1.

### Specifications

#### General

Requisitos de alimentación	De 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo eléctrico	46 W
Alimentación de CC	[36W] 12 V / 3 A

Voltaje de carga	16,4 V
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	128 x 45 x 98 mm
Peso	340 g
Temperatura de funcionamiento	[Alimentación de CC] -5 °C~+45 °C [Carga] 0 °C~+45 °C

## Tiempo aproximado de carga

BP-U90	190 minutos
BP-U60	150 minutos
BP-U30	130 minutos

## Gama de accesorios

Gama de accesorios	Manual de instrucciones Garantía impresa
--------------------	---

### Related products



#### PXW-FS7M2

Cámara XDCAM con sensor CMOS Exmor®



#### PXW-FS5

Comienza a grabar con el camcorder portátil Super 35



#### PXW-FS5M2

Cámara de mano «lista para grabar»



#### PXW-FS7

Cámara XDCAM con sensor 4K Exmor CMOS Super de 35 mm, sistema de

4K Super de 35 mm,  
filtro de densidad  
neutra variable,  
montura en E  
(palanca de bloqueo)  
y grabación en  
formatos 4K/2K RAW y  
XAVC



## MCX-500

Multi-Camera Live  
Producer

Super35 con un  
nuevo aspecto  
creativo  
impresionante, HFR y  
HDR 4K a 120 fps,  
sistema de montura  
 $\alpha$ , filtro de densidad  
neutra variable y  
grabación RAW y XAVC  
4K/2K

objetivos con  
montura  $\alpha$  y opciones  
de grabación en  
formato RAW 4K/2K y  
XAVC

## Gallery

