

BC-U2

Adaptador de CA/cargador de dos canales simultáneos para baterías de Ión-Litio BP-U90/U60/U30



Overview

Carga dos baterías BP-U90/U60/U30

El cargador de batería BC-U2 carga simultáneamente dos baterías compactas de Ión-Litio BP-U90/U60/U30 a gran velocidad, lo que permite suministrar energía a los camcorders XDCAM durante un máximo de seis horas.*

*El BC-U2 puede cargar dos baterías BP-U90 en 190 minutos, proporcionando cada una 85 Wh de energía para alimentar un camcorder PMW-200 o PMW-EX1R durante 360 minutos. Para conocer toda la gama de capacidad y tiempo de funcionamiento del camcorder, consulte las características.

El adaptador de CA incorporado suministra alimentación de 12 V CC mientras se carga una batería

El BC-U2 cuenta también con un cable de alimentación de 12 V CC que conecta el camcorder directamente a la red eléctrica, mientras se carga simultáneamente una batería.

Features

Carga dos baterías BP-U90/U60/U30 simultáneamente

El cargador de batería BC-U2 carga simultáneamente dos baterías compactas de Ión-Litio BP-U90/U60/U30 a gran

velocidad, lo que permite suministrar energía a los camcorders XDCAM durante un máximo de seis horas.

El adaptador de CA incorporado suministra alimentación de 12 V CC mientras se carga una batería

El BC-U2 cuenta con un cable de alimentación de 12 V CC que conecta el camcorder directamente a la red eléctrica, mientras se carga simultáneamente una batería.

Diseño portátil que facilita su uso

El BC-U2 pesa 650 g y sus dimensiones son (An. x Al. x Prof.) 177 x 53,2 x 137 mm.

Specifications

Tiempo aproximado de carga

BP-U90	220 minutos
--------	-------------

BP-U60	170 minutos
--------	-------------

BP-U30	130 minutos
--------	-------------

Tiempo aproximado de funcionamiento (minutos): BP-U90

PMW-F3L/K*	250
------------	-----

PMW-200**	360
-----------	-----

PMW-150**	330
-----------	-----

PMW-100**	360****
-----------	---------

PMW-EX3***	310
PMW-EX1R**	360
PHU-220R	–

Tiempo aproximado de funcionamiento
(minutos): BP-U60

PMW-F3L/K*	170
PMW-200**	240
PMW-150**	220
PMW-100**	240
PMW-EX3***	210
PMW-EX1R**	240
PHU-220R	240

Tiempo aproximado de funcionamiento
(minutos): BP-U30

PMW-F3L/K*	–
PMW-200**	120
PMW-150**	110
PMW-100**	120

Modelo	Tiempo
PMW-EX3***	100
PMW-EX1R**	120
PHU-220R	120

Notas:

Los tiempos de funcionamiento mencionados pueden cambiar en función de las condiciones operativas.

* Dual-Link desconectado, modo REC con visor.

** Modo REC con visor.

*** Modo REC con pantalla LCD en color activada.

**** Cuando se utilice el PMW-100 con la BP-U90 conectada para ampliar los tiempos de grabación, Sony recomienda fijar el camcorder a un trípode.

Gallery

