

BC-U2A

Adaptador de CA/cargador de batería de dos canales simultáneos para baterías de ion de litio BP-U90/U60/U60T/U30



Overview

Carga dos baterías BP-U90/U60/U60T/U30

El cargador de batería BC-U2A carga de forma simultánea dos baterías de ion de litio BP-U30 o compactas BP-U90, BP-U60 / 60T a alta velocidad

El adaptador de CA incorporado suministra alimentación de 12 V CC mientras se carga una batería

El BC-U2A cuenta también con un cable de alimentación de 12 V CC que conecta el camcorder directamente a la red eléctrica, mientras se carga simultáneamente una batería.

Diseño portátil que facilita su uso

El BC-U2A pesa 620 g y sus dimensiones son (An. x Al. x Prof.) 177 x 53,2 x 137 mm.

NOTA: El BC-U2A cumple el estándar de seguridad IEC62368-1.

Specifications

General

Requisitos de alimentación	De 100 V a 240 V CA, 50/60 Hz
----------------------------	-------------------------------

Consumo eléctrico	89W
-------------------	-----

Alimentación de CC	[36W] 12 V / 3 A
Voltaje de carga	16,4 V
Dimensiones (An. x Al. x Prof.)	177 x 53,2 x 137 (mm)
Peso	620 g + cable de salida de CC
Temperatura de funcionamiento	[Alimentación de CC] -5 °C~+45 °C [Carga] 0 °C~+45 °C

Tiempo aproximado de carga

BP-U90	190 minutos
BP-U60 / 60T	150 minutos
BP-U30	130 minutos

Gama de accesorios

Gama de accesorios	Manual de instrucciones Garantía impresa Cable de salida de CC
--------------------	--

Related products



PXW-



PXW-FS5



PXW-



MCX-500

FS7M2

Cámara XDCAM con sensor CMOS Exmor® 4K Super de 35 mm, filtro de densidad neutra variable, montura en E (palanca de bloqueo) y grabación en formatos 4K/2K RAW y XAVC

Comienza a grabar con el camcorder portátil Super 35

FS5M2

Cámara de mano «lista para grabar» Super35 con un nuevo aspecto creativo impresionante, HFR y HDR 4K a 120 fps, sistema de montura α , filtro de densidad neutra variable y grabación RAW y XAVC 4K/2K

Multi-Camera Live Producer

Gallery

