

CBK-DL1

Adaptador de ampliación USB
para camcorders de mano y
hombro



Overview

El CBK-DL1 es un adaptador de ampliación de interfaz USB con un terminal de entrada y salida de 12 V CC, y capacidad de alimentación mediante camcorders u otras fuentes externas. Amplía las funciones de red duplicando el número de conectores USB de las cámaras compatibles. Entre dichas funciones se incluyen el streaming QoS Dual Link* o la transferencia por FTP** mediante Content Browser Mobile.

* Para utilizar la funcionalidad Dual Link de datos móviles con XDCAM air, ponte en contacto con tu representante de ventas de Sony para preguntar por una licencia opcional. En aquellos países en los que XDCAM air no esté disponible, es posible transmitir directamente a estaciones RX en red *in situ* PWS-100RX1, PWS-110RX1 y PWS-110RX1A activando una licencia opcional.

** La transferencia por FTP utiliza una única conexión móvil.

Ten en cuenta que el CBK-DL1 no incluye un modem de datos móviles ni un módulo de LAN inalámbrica por USB. Se requiere un contrato con una operadora para la comunicación de datos. Para conocer los módems recomendados, ponte en contacto con tu representante de ventas de Sony.

Camcorders compatibles recomendados (entre otros): PXW-X500, PXW-X400, PXW-Z450, PXW-Z190 y PXW-Z280.

El CBK-DL1 puede utilizarse con los adaptadores de red

opcionales CBK-WA100 y CBK-WA101, que funcionan con otros productos de hombro de Sony como los modelos PMW-400, PXW-X320, PDW-850, PDW-700, PDW-F800, PDW-680, PMW-500, PMW-350 y PMW-320. El CBK-LD1 viene con un soporte de montaje en rack para camcorders de hombro y no requiere la compra de accesorios de montaje.

Los camcorders de mano como los modelos PXW-Z280, PXW-Z190 y PXW-X200 requieren soportes de montaje de terceros (PROTECH) para ser compatibles con el CBK-DL1. Además, el modelo PXW-Z190 requiere la instalación de una clave de licencia de red CBKZ-SLNW1 opcional para habilitar las funciones de red.

Specifications

General

Tensión de alimentación	De 11 V a 17 VCC
Consumo eléctrico	Aprox. 1,3 W
Temperatura de funcionamiento	De 0°C a 40°C
Humedad de funcionamiento	De 20% a 90%
Temperatura de almacenamiento	De -20 °C a +60 °C (de -4 °F a 140 °F)
Dimensiones (anchura/altura/profundidad, sin salientes)	96 × 133 × 48 mm (3 7/8 × 5 1/4 × 1 15/16 pulg.)

Peso aprox.

180 g (6,3 oz)

El diseño y las especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

Related products



CBK- WA100

Adaptador inalámbrico para camcorders y decks [red móvil 3G/4G/LTE/LAN inalámbrica]



CBK- WA101

Adaptador inalámbrico para las cámaras PMW-400 y PXW-X320 [red móvil 3G/4G/LTE/LAN inalámbrica]



PWS- 110RX1A

Estación RX de red

Gallery

