

## CBK-VF02

Visor LCD HD en color de 3,5"  
para la PXW-X500



### Overview

Visor LCD HD en color de 3,5" para cámaras con una interfaz de visor de 26 pines de tipo rectángulo. Las cámaras aplicables ofrecen la señal QHD de mayor resolución para este visor. Los operadores de cámara pueden ver el LCD directamente, porque las partes de la lupa óptica y el codo pueden girarse.

#### **Visor LCD QHD en color de 3,5"**

#### **Usa interfaz de visor de 26 pines**

### Specifications

#### General

Alimentación	De 10,5 a 17,0 V CC (suministrada por la cámara)
Consumo eléctrico	2,0 W
Temperatura de funcionamiento	De 0 °C a 40 °C (de 32 °F a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	De - 20 °C a +60 °C (de -4°F a +140 °F)
Peso	Aprox. 680 g (1 libra 8.0 onzas)

---

Dimensiones externas	201 x 255 x 60 x 89 mm (8 x 10 1/8 x 2 3/8 x 3 5/8 pulgadas)
----------------------	--

---

Dimensiones del área de imagen LCD TFT transflectiva en color de 3,5"	76,8 × 43,2 mm (3 1/8 × 1 3/4 pulgadas) (H/V, relación de aspecto 16:9)
---	---

---

## Proyección

Brillo	200 cd/m <sup>2</sup> (típico) (cuando se acopla ocular)
--------	--

---

Resolución	500 líneas o más
------------	------------------

---

Temperatura de color	6500 K (típico)
----------------------	-----------------

---

## Conector

Conector	Conector de 26 pines rectangular
----------	----------------------------------

---

## Accesorios suministrados

Accesorios suministrados	Manual de operación (1)
--------------------------	-------------------------

---

## Accesorios opcionales

Punto de rotación del visor: BKW-

---

## Productos compatibles

Productos  
compatibles

PXW-X500, PMW-500, HXC-D70: ten en cuenta que a la hora de acoplar el visor a la PMW-500, la versión del firmware de la cámara debe ser 1.10 o posterior. Para acoplar el visor a la HXC-D70, la versión del firmware de la cámara debe ser 1.21 o posterior.

---

## Notas

Notas

El diseño y las especificaciones pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.

---

Related  
products



### **BKW-401**

Soporte de rotación  
de visor

## Gallery

