

## DC-78

Unidad de alimentación de batería para micrófonos ECM-44BC/77BC/88BC y ECM-90BC



### Overview

La DC-78 es una fuente de alimentación compacta y en línea para la gama de micrófonos Lavalier de Sony. Se puede usar para configurar los populares micrófonos ECM-44BC/77BC/88BC y ECM-90BC para su uso como micrófonos con cables.

- Diseñados para su uso con micrófonos Lavalier de Sony equipados con un conector de 4 pines de Sony (SMC9-4P)
- Dos posibilidades de alimentación: funcionamiento con pilas (mediante pilas alcalinas de tamaño AA [LR6]) o con alimentación de CC externa (de 12 a 48 V)
- Se suministra con un conector de entrada SMC9-4S y un conector de salida XLR de 3 pines.

### **Flexibilidad**

La DC-78 permite que los micrófonos ECM de Sony listos para comunicación inalámbrica (como los ECM-44BC/77BC/88BC y ECM-90BC) se conviertan en micrófonos con cable. La DC-78 es una unidad en línea compacta y cuenta con un conector de 4 pines para el micrófono ECM, un compartimento para la pila de tamaño AA y un conector de salida XLR. El DC-78 proporciona la flexibilidad necesaria para nuevos métodos de trabajo: por ejemplo, puede cambiar con facilidad entre los modos inalámbrico y con cables del micrófono.

### **Opciones de alimentación versátiles**

El DC-78 permite alimentar a los micrófonos ECM de Sony para su uso con cables, ya sea mediante la pila interna de tamaño AA o la alimentación Phantom externa de 48 V.

## Features

### **Compatible con los micrófonos ECM de Sony**

El DC-78 puede utilizarse con cualquiera de los micrófonos ECM-xxBC de Sony.

### **Tamaño compacto**

El DC-78 es compacto y ligero, por lo que es cómodo de usar.

### **Pilas de larga duración**

La DC-78 utiliza una sola batería de tamaño AA (tipo LR-6), cada batería suele proporcionar una vida útil de 5000 horas (por ejemplo, con un ECM-88B)

## Specifications

### Especificaciones genéricas

Requisitos de alimentación	Pila alcalina LR-6 (tamaño AA)
Duración de la batería	Aprox. 5000 horas
Conector de entrada	4 pines (SMC9-4P), compatible con ECM-44BC/77BC/88BC y ECM-90BC
Conector de salida	Tipo XLR-3-12C
Dimensiones	Diámetro - 20 mm, Longitud - 144 mm

Peso

Aprox. 130 g (con batería), 108 g  
(sin batería)

---

## Gallery

