

DSRM-10

Mando a distancia



Overview

Proporciona operaciones de control remoto con cable para las funciones STOP/REC/PAUSE/REW/PLAY/FFWD. Operación de ajuste progresivo/lanzadera (Jog/Shuttle). Permite búsqueda de imágenes a una velocidad ± 16 veces la normal.

Specifications

Especificaciones generales

Requisitos de alimentación	5V CC (suministrado por el magnetoscopio conectado)
Consumo de energía	50 mW
Control remoto	Clavija estéreo mini (con cable adjunto de 3m)
Dimensiones	90(an.) x 46(al.) x 182(prof.) mm
Peso	Aprox. 360 g

Gallery

