

DVF-L700

Visor LCD Full HD digital en color de 7"



Overview

Aprox. 715 g (sin cables ni soporte)

Aprox. 1 lb 9 oz (sin cables ni soporte)

CD-ROM (Guía de usuario y programas suministrados) (1)

Soporte (1)

Plantilla (1)

Cable metálico (1)

Tornillos de montaje de la unidad de cámara (2)

Tornillo de resalto M4 (1)

Cable LAN (1)

Manual de instalación (1)

Cámara minidomo 1080p/30 fps, serie E

Cámara minidomo de rango dinámico amplio con iluminadores de infrarrojos (IR) integrados, resistente a impactos.

Funciona con cámaras CineAlta de gama alta

Una incorporación importante a la extraordinaria gama de sistemas de seguridad en red de Sony es la SNC-DH180, una cámara HD capaz de ver en absoluta oscuridad (0 lx), gracias a su iluminador de infrarrojos (IR) integrado. Captura imágenes claras incluso sin luz visible.

Esta completa cámara de seguridad minidomo HD integra la tecnología de optimización de imágenes de Sony. Incluye View-DR para ofrecer un rango dinámico amplio en condiciones de

iluminación baja, y XDNR para una increíblemente potente reducción del ruido. En combinación con el iluminador IR de la SNC-DH180, obtendrás una cámara de seguridad en red HD realmente potente.

La SNC-DH180 proyecta rayos infrarrojos a una distancia de 15 metros del objetivo, capturando sin esfuerzo imágenes claras donde otros dispositivos solo verían oscuridad*.

La función de análisis inteligente de audio y vídeo de la tecnología DEPA Advanced de Sony permite que la SNC-DH180 ofrezca imágenes cristalinas, así como activaciones y alertas de alarmas automáticas, de acuerdo con las normas definidas por el usuario. La SNC-DH180 también ofrece una excelente protección atmosférica y contra actos vandálicos.

Se trata de una cámara preparada para todo.

PoE (IEEE802.3af): de -10 °C a +50 °C

24 V CA/12 V CC: de -20 a +50 °C

Función de «color falso»

Funciona con gamma S-Log2 (modo personalizado) o MLUT S-Log2 (modo Cine-EI). Ayuda a los usuarios a ajustar la exposición de forma rápida y sencilla.

Sistema de montaje muy ajustable

Ofrece un posicionamiento óptimo del visor, independientemente de la altura o la constitución del operador.

Features

Cámara minidomo 1080p/30 fps, serie E

Cámara minidomo de rango dinámico amplio con iluminadores de infrarrojos (IR) integrados, resistente a impactos.

Funciona con cámaras CineAlta de gama alta

Una incorporación importante a la extraordinaria gama de sistemas de seguridad en red de Sony es la SNC-DH180, una cámara HD capaz de ver en absoluta oscuridad (0 lx), gracias a su iluminador de infrarrojos (IR) integrado. Captura imágenes claras incluso sin luz visible.

Esta completa cámara de seguridad minidomo HD integra la tecnología de optimización de imágenes de Sony. Incluye View-DR para ofrecer un rango dinámico amplio en condiciones de iluminación baja, y XDNR para una increíblemente potente reducción del ruido. En combinación con el iluminador IR de la SNC-DH180, obtendrás una cámara de seguridad en red HD realmente potente.

La SNC-DH180 proyecta rayos infrarrojos a una distancia de 15 metros del objetivo, capturando sin esfuerzo imágenes claras donde otros dispositivos solo verían oscuridad*.

La función de análisis inteligente de audio y vídeo de la tecnología DEPA Advanced de Sony permite que la SNC-DH180 ofrezca imágenes cristalinas, así como activaciones y alertas de alarmas automáticas, de acuerdo con las normas definidas por el usuario. La SNC-DH180 también ofrece una excelente protección atmosférica y contra actos vandálicos.

Se trata de una cámara preparada para todo.

Captura imágenes claras en oscuridad absoluta, a una distancia de hasta 15 metros desde la lente o incluso más. Con poca iluminación, o incluso sin luz, la SNC-DH180 es capaz de capturar la imagen

La función de análisis inteligente de audio y vídeo de la tecnología DEPA Advanced analiza las imágenes a fin de detectar si los objetos preseleccionados se han movido, lo que activaría una alarma. El usuario crea un conjunto de normas que

determinan exactamente cómo y cuándo debe ocurrir esto

Las cámaras SNC-DH180 son compatibles con la capacidad de alimentación por Ethernet (PoE), lo que significa que admiten la alimentación a través del mismo cable Ethernet que utilizan para la transmisión de datos. Esta característica reduce considerablemente tanto los costes en infraestructura como el tiempo de implementación.

Sensor Exmor CMOS de 1/3" de exploración progresiva

Función de «color falso»

Color: 0,20 lx (F1.2/View-DR desactivado/VE desactivado/AGC alto/XDNR medio/50 IRE)

Sistema de montaje muy ajustable

B/N: 0,10 lx (F1.2/View-DR desactivado/VE desactivado/AGC alto/XDNR medio/50 IRE)

Indicador Tally

Equivalente a 130 dB con tecnología View-DR

(Longitud de onda: 850 nm [típica], LED IR: 21 piezas)

24 V CA/12 V CC: de -30 a +50 °C

Related products



PMW-F5

Cámara CineAlta compacta con sensor CMOS 4K Super 35 mm que graba en formato HD/2K en tarjetas de memoria



PMW-F55

Cámara CineAlta compacta con sensor CMOS 4K Super 35 mm que graba en formato HD/2K/4K en tarjetas de memoria

SxS y ofrece salida en
formato RAW 2K/4K
de 16 bits

SxS y ofrece salida en
formato RAW 2K/4K
de 16 bits

Gallery

