

EC-0.46BX

Cable de micrófono



Overview

*3,5 mm de diámetro, mini-jack de 3 polos con mecanismo de bloqueo a conector XLR hembra de 3 pines

*Permite que un equipo con un conector de entrada XLR hembra de 3 pines se conecte al sintonizador portátil URX-P2

*Longitud del cable: 0,46 m (1,5 pies)

Related products



UWP-D22

Paquete de microfonía inalámbrica de mano UWP-D



UWP-D21

El paquete de microfonía inalámbrica de petaca UWP-D



UWP-D26

Transmisor de petaca UWP-D y paquete de transmisor de microfonía inalámbrica acoplable XLR

Gallery



