

EC-1.5BX

Cable de micrófono



Overview

*3,5 mm de diámetro, mini-jack de 3 polos con mecanismo de bloqueo a conector XLR macho de 3 pines

*Permite que un equipo con conector de salida XLR macho de 3 pines se conecte al transmisor compacto UTX-B2

*Longitud del cable: 1,5 m

Related products



UWP-D21

El paquete de microfonía inalámbrica de petaca UWP-D



UWP-D26

Transmisor de petaca UWP-D y paquete de transmisor de microfonía inalámbrica acoplable XLR

Gallery

