

## ECM-678

Micrófono de condensador electret de cañón



### Overview

Para disfrutar de una calidad de sonido superior, elige el ECM-678. Ofrece una sensibilidad superior de -28 dB (0 dB=1 V/Pa) y un ruido inherente extremadamente bajo inferior a 16 dB SPL. Este micrófono aúna la necesidad de un tamaño compacto con la capacidad para ofrecer un rendimiento excelente. El resultado es un micrófono altamente direccional con solo 250 mm de longitud.

### Specifications

#### Sección de audio

Tipo de cápsula	Condensador Electret monoaural
Respuesta en frecuencia	de 40 Hz a 20 kHz
Directividad	Unidireccional (supercardioide)
Sensibilidad *[ 1]	-28 dB +/-3 dB
Impedancia de salida *[ 2]	200 Ω ±20 %, equilibrada:
Rango dinámico	111 dB o más

Relación señal-ruido * [ 3]	78 dB o más
Ruido inherente * [ 4]	16 dB SPL o menos
Ruido de inducción desde campo magnético externo * [5]	0 dB SPL o menos
Ruido del viento * [ 6]	60 dB SPL o menos (sin paravientos)
Nivel máximo de presión de sonido de entrada * [ 7]	127 dB SPL

## Sección general

Conector	XLR-3-12C (macho)
Cable micrófono	De XLR-3 a XLR-3 480 mm 18,9 pulgadas
Requisitos de alimentación	Externa, 48 V +/-4 V de CC
Dimensiones * [ 8]	Control de objetivo SMART (Sony Modular Automatic Lens Reset Technology, tecnología Sony de restablecimiento modular

	automático del objetivo)
Peso	Aprox. 7 oz Aprox. 200 g
Gama de accesorios	Paravientos (1) Adaptador para soporte (2) Cable LR corto (para uso con camcorder) (1) manual de instrucciones (1) Separador micrófono (2) Soporte de micrófono (1) Maleta de transporte (1)

## Notas

Nota	<p>*[1] 0 dB = 1 V/Pa, a 1 kHz</p> <p>*[2] impedancia de salida a 1 kHz</p> <p>*[3] ponderada A, 1 kHz, 1 Pa.</p> <p>*[4] 0 dB SPL = 20 <math>\mu</math>Pa.</p> <p>*[5] dB SPL/1E-7 T, 0 dB SPL = 20 <math>\mu</math>Pa.</p> <p>*[6] Ruido del viento en 2 m/s (0 dB SPL = 20 <math>\mu</math>Pa.)</p> <p>*[7] 0 dB SPL = 20 <math>\mu</math>Pa.</p> <p>*[8] Los valores de las dimensiones son aproximados.</p>
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Related  
products



## **HXC-FB80**

Cámara HD de estudio  
en color con tres  
sensores Exmor™  
CMOS de 2/3"

## Gallery

