


File Server mode License for FM2

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



Overview

La licencia de modo de servidor de archivos de FM2 (FSL) es una opción de licencia para File Manager2.

Permite utilizar la interfaz de E/S de archivos estándar de File Manager2 mediante aplicaciones locales o de red (SMB).

Nota: Para utilizar FSL, primero debes instalar el software File Manager2 y activar la licencia correspondiente.

Este producto es una clave de activación para el software preinstalado.

Features

Habilita el modo de servidor de archivos de File Manager2

Specifications

Consulta el manual de File Manager2

Related products



ODS-D280U

La unidad independiente de Optical Disc Archive con velocidades de transferencia muy altas de 1 Gbps de escritura (verificación activada) y 2 Gbps de lectura con el cartucho ODC-3300R de 2.ª generación



ODS-D77UA

La ODS-D77UA presenta velocidades de transferencia muy rápidas. Lectura a 1,1 Gbps. Grabación única a 440 Mbps y regrabable a 160 Mbps (verificación activada). El rendimiento varía en función del tipo de cartuchos.



ODS-D55U

La unidad independiente de archivo en disco óptico (ODA) presenta velocidades de transferencia de 330 Mbps (lectura) y 210 Mbps (disco de grabación única) o 130 Mbps (disco regrabable)



ODS-L10

Biblioteca de 10 ranuras para archivo de disco óptico



ODS-D280F

Unidad de canal de fibra de Optical Disc Archive para la biblioteca escalable PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E con velocidades de transferencia muy altas de 1 Gbps de escritura (verificación activada) y 2 Gbps de lectura con el cartucho ODC-3300R de 2.ª generación



ODS-D77F

La unidad de canal de fibra Optical Disc Archive para la biblioteca escalable ODS-L30M PetaSite presenta velocidades de transferencia de hasta 1150 Mbps (lectura) y 780 Mbps (disco de grabación única) o 310 Mbps (disco regrabable)



ODS-L30M

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



ODS-L60E

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.



ODS-L100E

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.

Optical Disc Archive Cartridge Generation 1

Disco de 300 GB*, 600 GB, 1,2 TB y 1,5 TB

File Manager2

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.

ODS-D380U

* Ponte en contacto con tu representante de ventas local para obtener más información.

(regrabable o de
grabación única)

ODC300R,
ODC300RE, ODC600R,
ODC600RE,
ODC1200RE,
ODC1500R

Gallery

