

FW-43BZ35J

Monitor profesional BRAVIA® 4K
de 43"



Overview

El BRAVIA FW-43BZ35J de 43" combina imágenes 4K brillantes y magníficas con funciones de adaptadas para el entorno empresarial.

Gracias a su potente 4K HDR Processor X1 de Sony, el FW-43BZ35J ofrece una calidad de imagen excelente, con imágenes inmersivas que mejoran los tres elementos principales de la calidad de imagen: claridad, viveza de los colores y contraste.

El resistente y rígido FW-43BZ35J está orientado a una amplia gama de aplicaciones B2B con un diseño inteligente que combina un borde inferior plano y el logotipo en un lateral. Es perfecto para aplicaciones en orientación vertical e inclinada, especialmente de señalización.

El monitor cuenta con el potente sistema operativo Android integrado en una plataforma de sistema en un chip (SoC), que garantiza un arranque rápido, aplicaciones, animaciones y una experiencia de usuario fluidas.

El modo Pro permite una personalización rápida y sencilla para adaptarse a los diferentes entornos, incluidos el corporativo, el educativo y la cartelería digital. Asimismo, el monitor ofrece configuración en un solo paso que optimiza el proceso en salas de conferencias y cartelería con solo pulsar un botón. La

capacidad de control IP permite una instalación sencilla con el respaldo de partners clave como Crestron y Extron.

Para disfrutar de una mayor tranquilidad, cuentas con la protección añadida de nuestro servicio de garantía de 3 años con reparación o, si lo necesitas, el servicio de intercambio avanzado por medio de un partner local, efectuado en tus propias instalaciones siempre y cuando sea posible. También tienes la opción de ampliar la garantía 2 años más.

Features

Resolución de imagen en 4K (3840 x 2160 píxeles)

El 4K ofrece un nivel de detalle cuatro veces superior al Full HD y una resolución de más de 8 millones de píxeles, lo que añade claridad en aplicaciones de visualización corporativa, educativas y de cartelería digital.

4K HDR Processor X1

El potente 4K HDR Processor X1 de Sony mejora el color, la claridad y el contraste para ofrecer una calidad de imagen 4K HDR excepcionalmente realista.

Aprecia más detalles con 4K X-Reality PRO

X-Reality PRO con resolución 4K convierte las imágenes a una calidad cercana al 4K real. Las imágenes adquieren una calidad nítida y definida en tiempo real para mostrar más detalles de fuentes de imagen de una resolución inferior.

Colores ricos y naturales con TRILUMINOS PRO

TRILUMINOS PRO asigna colores a partir de una paleta más amplia para reproducir fielmente un universo de matices y tonos más vivos y reales.

Acción en pantalla suave y fluida

El panel 4K se combina con la tecnología Motionflow XR para lograr una reproducción más fluida y natural de las imágenes en

rápido movimiento en la pantalla.

Configuración rápida con el modo profesional

Personaliza y guarda la configuración y las funciones del monitor y, luego, cópialas fácilmente en distintos monitores mediante una memoria flash USB.

Configuración en un solo paso

La configuración en un solo paso optimiza la configuración de imagen y red para adaptarse a las salas de reuniones y aplicaciones de cartelería con solo pulsar un botón, lo que supone un gran ahorro de tiempo en entornos corporativos.

Conexión inalámbrica mejorada

El FW-43BZ35J admite la conexión inalámbrica a través de Wi-Fi de 5 GHz y 2,4 GHz, así como por Bluetooth 4.2.

Funcionamiento fiable las 24 horas

BRAVIA está diseñado para un funcionamiento fiable las 24 horas del día en los entornos más exigentes de presentación corporativa y audiovisual.

Diseñado para empresas

El FW-43BZ35J está diseñado para instalaciones profesionales en orientación horizontal, vertical o inclinada.

Integración sencilla para desarrolladores

BRAVIA ofrece una compatibilidad total con las principales plataformas de automatización y control, mientras que las API abiertas ofrecen oportunidades ilimitadas de integración con soluciones de otros proveedores.

Mayor tranquilidad

Disfruta de una mayor tranquilidad con nuestro servicio de garantía de 3 años con reparación o, si lo necesitas, el servicio de intercambio avanzado por medio de un partner local, efectuado en tus propias instalaciones siempre y cuando sea posible.

También tienes la opción de ampliar la garantía 2 años más.

Specifications

Panel

Brillo (cd/m ²)	Típico: 560
-----------------------------	-------------

Relación de contraste	4000:1
-----------------------	--------

Tiempo de respuesta (ms) (*1)	6
-------------------------------	---

Relación de contraste dinámico	400 000:1
--------------------------------	-----------

Tipo de panel (IPS/VA)	VA
------------------------	----

Superficie del panel	Antirreflectante
----------------------	------------------

Neblina (%)	2
-------------	---

Tipo de retroiluminación	LED directa
--------------------------	-------------

Tiempo de operación	24/7
---------------------	------

Vídeo

Compatibilidad con HDR	HDR10/HLG/Dolby Vision
------------------------	------------------------

Tamaño

Orificios VESA® (mm)	200 x 200
Solo monitor (An. x Al. x Pr.) (mm)	964 x 563 x 69
Monitor con soporte (An. x Al. x Pr.) (mm)	964 x 628 x 285
Caja de embalaje (An. x Al. x Pr.) (mm)	1072 x 699 x 143

Peso

Solo monitor (kg)	10,2
Monitor con soporte (kg)	10,7
Caja de embalaje (kg)	14

Alimentación

Consumo estimado (W)	114
Consumo (en espera) (W)	0,5

Más información

Hoja informativa
sobre el producto

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/526771>

Gallery



