

FW-98BZ30L

Monitor profesional 4K HDR de 98" con Cognitive Processor XR™



Overview

Calidad de imagen y brillo superiores en nuestra pantalla de mayor tamaño

Es BRAVIA en su máximo esplendor. Diseñado para funcionar a la perfección en entornos profesionales exigentes, el monitor BRAVIA FW-98BZ30L de 98" y tamaño extragrande cuenta con tecnología de vanguardia y funciones que facilitan la instalación. Con un brillo de 440 nits, colores cinematográficos, contraste superior y un enorme ángulo de visión, además del doble de memoria para almacenar más aplicaciones y contenidos, es el mayor monitor profesional 4K HDR en todos los sentidos.

Features

Cognitive Processor XR™

El primer procesador de imágenes del mundo con inteligencia cognitiva entiende cómo ven el mundo de verdad los seres humanos. El monitor BRAVIA de 98" con Cognitive Processor XR™ ofrece una nueva experiencia visual sin precedentes que te sumerge aún más en la escena.

Diseñado profesionalmente para mejorar los negocios

Otros monitores que se denominan profesionales son poco más que televisores con algunas funciones adicionales añadidas a posteriori. El monitor BRAVIA de 98" se ha diseñado desde cero para ofrecer una instalación más rápida, sencilla y

flexible en entornos comerciales y corporativos. Los niveles horizontales inferiores colocados ergonómicamente son fáciles de agarrar, lo que facilita su levantamiento y aumenta su comodidad.

Acceso más sencillo

El tamaño reducido del cartón del embalaje facilita su transporte. La posibilidad de transportar el monitor BRAVIA en vertical facilita el acceso en ascensores y escaleras.

Terminales de montaje lateral

Todas las conexiones de señal, incluidas las de audio, vídeo, red, control y puerto USB, se encuentran en el lateral de la pantalla para simplificar la instalación.

Posicionamiento sutil del logotipo

El logotipo de Sony está discretamente situado en el borde del delgado bisel de 20 mm del monitor, por lo que no hay nada que distraiga al público de las imágenes envolventes y de gran tamaño.

Modo vertical e inclinación

Instala el monitor BRAVIA en orientación vertical u horizontal para adaptarlo a cualquier espacio corporativo o comercial con un rango de inclinación de más de -15 a +20 grados para obtener una flexibilidad aún mayor.

32 GB de almacenamiento interno

En otros monitores, el sistema operativo ocupa casi toda la memoria interna, dejando poco espacio para tus propias aplicaciones y contenidos. El monitor BRAVIA de 98" duplica el almacenamiento interno de 16 GB hasta unos amplios 32 GB, lo que ofrece mucho más espacio integrado para guardar aplicaciones, fotos, vídeos y cartelería digital.

Ajustes profesionales

El monitor BRAVIA FW-98BZ30L facilita aún más los negocios, ya

que permite ajustar la configuración para adaptarla a las exigencias de entornos corporativos o comerciales. Desactiva las funciones de entrada o control remoto, retira las etiquetas y bloquea los botones para evitar la manipulación cuando se utilice la pantalla en espacios públicos. Personaliza y almacena los ajustes del monitor y las funciones, y cópialos fácilmente de un monitor a otro mediante una memoria flash USB.

Cartelería simplificada

Informar y guiar a los visitantes con cartelería digital en tiendas y espacios corporativos nunca ha sido tan fácil. El software integrado BRAVIA Signage Free (BSF) reproduce automáticamente contenidos HTML, fotos y vídeos copiados en una memoria USB al introducirla en el monitor BRAVIA. Es así de simple.

Reuniones más sencillas

Obtén Google Meet en Google Play Store y empareja el monitor BRAVIA con una cámara web compatible para disfrutar fácilmente de videoconferencias en la gran pantalla de 98".

Duplicado de pantalla simple

Reproduce fácilmente contenidos de forma inalámbrica desde tu propio dispositivo de mano en el monitor BRAVIA gracias a la compatibilidad integrada con Apple AirPlay y Google Chromecast.

Diseño de contenido flexible

La compatibilidad integrada con HTML5 te permite utilizar BRAVIA para mostrar contenido de cartelería interactiva sin necesidad de un sintonizador, reproductor multimedia o PC específicos. El contenido en pantalla se puede proyectar libremente mediante vídeo 4K, imágenes o incluso con la entrada HDMI.

Obtén excelentes fotografías rápidamente

Olvídate de jugar con los ajustes de la pantalla: céntrate en

obtener resultados asombrosos sin complicaciones. One Step Setting ofrece preajustes adaptados a tu entorno, como sala de reuniones, cartelería natural e intensa, y gráficos. Solo tienes que elegir un preajuste: BRAVIA configura al instante los ajustes de imagen, el control de entrada y mucho más.

Con BRAVIA, hay sostenibilidad en cada escena

Con la creciente demanda de pantallas cada vez más grandes, también hay riesgo de que se incremente el uso de recursos y energía. Sin embargo, los compromisos de sostenibilidad de Sony consiguen mejoras de eficiencia desde el momento de desarrollar el producto hasta el momento en que los clientes ven las pantallas.

El FW-98BZ30L tiene la certificación Bronce de la EPEAT en 23 países

La EPEAT es la principal etiqueta ecológica mundial para productos electrónicos. La EPEAT combina criterios de sostenibilidad rigurosos y exhaustivos con pruebas de verificación externas e independientes de todos los productos incluidos en el registro en línea de la EPEAT. La categoría Bronce de la EPEAT indica que los productos cumplen un amplio conjunto de criterios, lo que los convierte en una opción de compra sostenible.

Consulta [EPEAT Registry \(https://www.epeat.net/\)](https://www.epeat.net/) para consultar modelos específicos. El estado de registro y los niveles pueden variar según el país

Specifications

Características generales

Tamaño de pantalla	98"
--------------------	-----

Brillo (cd/m ²)	440
-----------------------------	-----

Relación de contraste	5000:1
Relación de contraste dinámico	700 000:1
Tiempo de respuesta (ms)	6,5
Resolución de imagen (H x V, píxeles)	3840 x 2160
Compatibilidad con HDR (alto rango dinámico)	Sí (HDR10, HLG, Dolby Vision)
Relación de aspecto	16:09
Compatibilidad con modo vertical/inclinación	Sí

Características del monitor

Tipo de atenuación	Atenuación local
Dispositivo de monitor	LCD
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	Directo (LED de gama completa)

Pantalla TRILUMINOS	XR Triluminos Pro
Gama de colores (DCI-P3)	95%
Procesador de imágenes	Cognitive Processor XR
Tiempo de funcionamiento	24/7
Revestimiento antirreflejos con tonos negros profundos	No
Haze (%)	2 %
Ángulo de visión (derecha/izquierda)	178 (89/89) grados (CR >10)
Ángulo de visión (arriba/abajo)	178 (89/89) grados (CR >10)

Especificaciones de vídeo

Procesamiento de vídeo	XR 4K Upscaling
Mejora del movimiento	XR Motion Clarity
	4096 x 2160p (24, 60 Hz),

Señal HDMI	3840 x 2160p (24, 30, 60, 120 Hz), 1080p (24, 30, 60, 120 Hz), 1080i (60 Hz), 720p(24, 30, 60 Hz), 480p
------------	---

Especificaciones de audio

Posición del altavoz	Proyección inferior + parte posterior
Potencia de salida de audio	10 W + 10 W + 10 W + 10 W

Prestaciones profesionales

Modo profesional	Sí
Reactivación automática por HDMI	Sí
Plataforma HTML5	Sí
Multidifusión/IPTV	Sí
Sistema operativo	Android TV
Almacenamiento interno (GB)	32 GB

Especificación de red

Wi-Fi Direct	Sí
Certificación Wi-Fi	Sí
LAN inalámbrica	Integrada

Otras funciones

Códecs de reproducción mediante USB	MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS:MPEG2 / MPEG2TS (HDV,AVCHD):MPEG2,AVC / MP4(XAVCS): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG
Reloj en pantalla	Sí
Temporizador de reposo	Sí
Temporizador de encendido y apagado	Sí
Chromecast Built-In	Sí

Apple AirPlay	Sí
---------------	----

Especificaciones de control

Control IP	Sí
------------	----

Control RS-232C	Sí
-----------------	----

HDMI-CEC	Sí
----------	----

Entradas y salidas

HDCP	HDCP2.3 (para HDMI1/2/3/4)
------	----------------------------

Entradas de vídeo compuesto	Híbrido con 1 entrada de altavoz S-Center (lateral, mini-jack)
-----------------------------	--

Entradas HDMI en total	4 (4 laterales)
------------------------	-----------------

Entradas de audio analógicas (total)	1 (conversión analógica lateral)
--------------------------------------	----------------------------------

Salidas de audio digital	1 (lateral)
--------------------------	-------------

Puertos USB	2 (laterales)
-------------	---------------

Entradas Ethernet	1 (lateral)
-------------------	-------------

Características de diseño

Color de bastidor	Black
-------------------	-------

Compatible con la separación de orificios VESA®	Sí
---	----

Orificios VESA® (An. x Al.)	600 × 400 mm (23 5/8 × 15 3/4 pulgadas)
-----------------------------	--

Especificaciones ambientales

Consumo de energía estimado	328 W
-----------------------------	-------

Consumo de energía (en espera)	0,5 W
--------------------------------	-------

Control dinámico de retroiluminación	Sí
--------------------------------------	----

Modo de ahorro de energía	Sí
---------------------------	----

Medidas

Dimensiones del televisor sin soporte (An. x Al. x Pr.)	2199 x 1255 x 85 mm (86 5/8 x 49 1/2 x 3 3/8 pulgadas)
---	---

Dimensiones del embalaje	2330 × 1394 x 283 mm (91 3/4 x 55 x 11 1/4 pulgadas)
--------------------------	---

(An. x Al. x Pr.)

Peso

Peso del televisor sin soporte 67,2 kg/148,1 lb

Peso del embalaje (bruto) 91 kg/200,5 lb

Más información

Hoja de información

del

producto

(solo

Europa)

<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronic>

Related products



BRAVIA BZ30L Series

Monitor profesional
4K HDR
vertical/inclinable 24/7
con procesamiento X1
de Sony, Pro-Mode,
Airplay y Chromecast,

así como una gama
completa de tamaños.

Gallery



