

# FWD-43X80G/T

Monitor profesional LED BRAVIA 4K, Ultra HD, HDR de 43"



## Información general

### **Imágenes de alta calidad en 4K HDR y conectividad inteligente**

Mejora tus comunicaciones empresariales con el Monitor Profesional BRAVIA FWD-49X80G/T de 49", que combina una calidad de imagen 4K HDR muy realista con un funcionamiento sencillo, opciones de red y control flexibles y una amplia gama de opciones de integración.

El monitor BRAVIA FWD-43X80G/T, optimizado para aplicaciones profesionales, ofrece imágenes en 4K HDR de alto contraste y colores intensos, al tiempo que el X-Reality PRO 4K optimiza los contenidos de resolución inferior para acercarlos a la calidad del 4K.

El diseño limpio y minimalista del monitor mantiene la atención del público centrada en lo que realmente importa, al tiempo que ClearAudio+ ofrece un sonido puro y envolvente.

Mejora la experiencia de tu público con una plena integración de TEOS y una selección de soluciones de serie para añadir funcionalidad adicional, desde compatibilidad con salas de reuniones hasta domótica sin necesidad de dispositivos ni reproductores externos.

Gracias al control avanzado, el modo profesional, la compatibilidad interactiva opcional y una plataforma HTML5 integrada, crear cartelera digital atractiva es de lo más sencillo para que siempre puedas ofrecer una imagen clara.

Para disfrutar de una mayor tranquilidad, cuentas con la protección añadida de nuestro servicio Advanced Exchange PrimeSupport de 3 años. Si sufres algún problema con tu monitor, te facilitaremos un producto de sustitución nuevo y gratuito en lugar de una reparación. También tienes la opción de ampliar el servicio 2 años.

## Atributos

### **Resolución de imagen en 4K (3840 x 2160 píxeles)**

El 4K ofrece un nivel de detalle cuatro veces superior al Full HD y una resolución de más de 8 millones de píxeles, lo que añade claridad en aplicaciones de visualización corporativa, educativas y de cartelera digital.

### **Aprecia más detalles**

X-Reality PRO con resolución 4K convierte las imágenes a una calidad cercana al 4K real. Las imágenes adquieren una calidad nítida y definida en tiempo real para mostrar más detalles de fuentes de imagen de una resolución inferior.

**Más color con TRILUMINOS**

La tecnología de visualización TRILUMINOS asigna colores a partir de una paleta más amplia para reproducir fielmente un universo de colores y tonos más vivos y reales.

**Movimiento más fluido**

Motionflow XR inserta cuadros de imagen adicionales entre los originales para garantizar detalles más nítidos y fluidos en las escenas rápidas.

**Optimizado para el uso profesional**

El modelo FWD-43X80G/T satisface las necesidades de los entornos empresariales y educativos de hoy en día gracias a las versátiles opciones de instalación que ofrece y a la conectividad en red por cable e inalámbrica, además del control de la comunicación en serie.

**Integración con TEOS**

BRAVIA se integra a la perfección en TEOS, el conjunto de aplicaciones de gestión de espacios de trabajo de Sony que gestiona el control de dispositivos y contenido en salas de juntas, zonas de reuniones y espacios públicos.

**Crea fácilmente cartelera digital**

El soporte integrado para HTML5 hace que sea muy fácil producir cartelera digital atractiva sin necesidad de hardware adicional ni formación previa. Combina gráficos, texto, vídeo 4K y contenido web en directo para crear una cartelera llamativa en cuestión de minutos.

**Sonido realista**

ClearAudio+ perfecciona el sonido para proporcionarte una experiencia envolvente que parece que te rodea. Escuchar música y conversaciones con una mayor claridad y separación.

**Más posibilidades con Android TV**

Descubre un mundo de aplicaciones y contenido en línea en Android TV. Utiliza la búsqueda por voz para buscar contenido de forma sencilla, sin escribir nada.

**Montaje e instalación flexibles**

Los monitores profesionales BRAVIA ofrecen diversas posibilidades de montaje con el estándar de montaje VESA para facilitar su integración en multitud de entornos.

**Configuración rápida con el modo profesional**

Personaliza y guarda la configuración y las funciones del monitor y luego cópialas fácilmente en distintos monitores mediante una memoria flash USB.

**Mayor tranquilidad**

Disfruta de una mayor tranquilidad con nuestro servicio Advanced Exchange PrimeSupport de 3 años que se incluye de serie. Si se produce algún fallo en tu monitor profesional BRAVIA, te facilitaremos un producto de sustitución gratuito para que nada te detenga.

Especificaciones

Sistema de TV	
Sistema de TV (digital terrestre)	DVB-T/T2
Sistema de TV (digital por cable)	DVB-C
Sistema de TV (digital por	

satélite)	DVB-S/S2
Número de sintonizadores (terrestre/cable)	1 (digital/analógico)
Número de sintonizadores (satélite)	1

### Características de la pantalla

Tipo de atenuación	Atenuación de cuadro
Tipo de pantalla	LCD
Tipo de retroiluminación	Edge LED
Brillo (cd/m2) (*1)	393
Relación de contraste (*1)	1100:1
Relación de contraste dinámico	350000:1
Tiempo de respuesta (ms) (*1)	8

### Especificaciones de vídeo

Modo ancho	Zoom amplio/normal/completo/zoom/14:9
4:3 predeterminado	Sí
Procesamiento de vídeo	X-Reality PRO con resolución 4K
Motionflow	Motionflow™ XR 400Hz (50 Hz nativos)
Compatible con HDR	Sí (HDR10, HLG)
Señal de vídeo	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

### Especificaciones de audio

Posición del altavoz	Proyección inferior
Salida de potencia de audio	10 W + 10 W

### Especificaciones de red

Wi-Fi Direct	Sí
Certificación Wi-Fi	Sí
DLNA	Cliente de red doméstica, Representador de red doméstica

Miracast (duplicado de pantalla)	Sí
Actualización de firmware	Sí
Navegador de Internet	Vewd
LAN inalámbrica	Integrada

### Características de comodidad

Reproducción USB (contenido)	MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD):MPEG2, AVC/MP4 (XAVCS):AVC, MPEG4, HEVC/AVI:Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV):VC1/MOV:AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV:Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG
Reloj en pantalla	Sí
Temporizador de sueño	Sí
Temporizador de encendido y apagado	Sí
Google Cast	Sí

### Prestaciones profesionales

Modo oculto profesional	Sí
Reactivación automática de HDMI	Sí
Plataforma HTML	Sí
Multidifusión / IPTV	Sí
Compatible con la solución de gestión del entorno laboral TEOS	Sí
Almacenamiento disponible	16 GB
Contenido compatible con TEOS	Diseño personalizado, texto, imágenes, vídeos, YouTube, tráfico, tiempo, información pública, Facebook, Twitter, Powerpoint y más

### Entradas y salidas

HDCP	HDCP 2.3 (para HDMI 1/2/3/4)
Entrada(s) de conexión RF	1 (lateral)
Entrada(s) de vídeo compuesto	1 (inferior)
Conexiones HDMI™ (total)	4 (2 laterales/2 posteriores)

Salida(s) de audio digital	1 (posterior)
Salida de audio	1 (posterior/híbrido con salida para auriculares)
USB	3 (lateral)
Conexiones Ethernet	1 (inferior)

### Características de diseño

Acabado (color)	Black
Soporte de sobremesa	Separado (necesita montaje)
Compatible con espaciado de orificios VESA®	Sí
Tamaño de orificios VESA®	10,0 x 20,0 cm

### Funciones ecológicas y ahorro de energía

Clasificación etiqueta energética	A
Tamaño de pantalla (medido en diagonal)	43" (42,5")
Consumo eléctrico	estándar: 69 W
Consumo eléctrico anual	96 kWh/año
Consumo energético (en espera)	0,50 W
Consumo eléctrico (modo de espera en red)	2,00 W (Wi-Fi)/2,00 W (LAN)/1,00W (Bluetooth®)
Relación de luminancia pico	76 %
Contenido de plomo	Sí
Contenido de mercurio (mg)	0,0
Requisitos de alimentación	CC 19,5 V
Modo de ahorro energético/Modo de apagado de retroiluminación	Sí
Control dinámico de retroiluminación	Sí
Sensor de luz	Sí
Entrada de alimentación de CA	ADAPTADOR DE CA

## Medidas

Solo monitor (An. x Alt. x Prof.) (aprox.)	Aprox. 97,0 x 57,0 x 5,7 (1,30) cm
Monitor con soporte (An. x Alt. x Prof.) (aprox.)	Aprox. 97,0 x 63,0 x 26,0 cm
Caja de embalaje (An. x Alt. x Prof.) (aprox.)	Aprox. 107,0 x 69,5 x 14,1 cm

## Peso

Solo monitor	9,6 kg
Monitor con soporte	10,2 kg
Embalaje	15 kg

## Especificaciones del monitor

Ángulo de visión (derecha/izquierda)	178 (89/89) grados
Ángulo de visión (arriba/abajo)	178 (89/89) grados
Resolución de imagen	QFHD
Relación de aspecto	16:9
S.O.	Android 7.0 Nougat

## Especificaciones de señalización

Fácil señalización HTML5 integrada	Sí
Multidifusión / IPTV	Sí

## Especificaciones de control

Hotel Mode Pro	Sí
Control IP	Sí
Reactivación automática de HDMI	Sí

## PrimeSupport

PrimeSupport incluido	3 años de servicio de asistencia estándar (lunes a viernes de 9:00 a 18:00 CET) y servicio de sustitución avanzado en caso de fallo del producto que incluye toda la logística.
-----------------------	---

Ampliaciones de  
PrimeSupport opcionales

Ampliación de asistencia de 2 años opcional  
disponible:  
PSP.FW8G-43.2X

---

## Notas

(\*1)

Valor típico de las especificaciones del panel

---



## Galería

