

FWD-50W66F/T

Monitor Profesional BRAVIA Full HD, HDR, LED de 50"



Overview

Imágenes HDR precisas y funciones adaptadas para el entorno empresarial

Aporta un mayor impacto en cada presentación con el Monitor Profesional BRAVIA FWD-50W66F/T de 50", que combina una calidad de imagen HDR muy realista con la transferencia inteligente de contenido.

El monitor BRAVIA FWD-50W66F/T, optimizado para aplicaciones profesionales, ofrece imágenes nítidas y detalladas en Full HD, al tiempo que el X-Reality PRO perfecciona cada cuadro para conseguir contenidos definidos y sin ruido.

Con su control avanzado, sencillo modo profesional y compatibilidad interactiva opcional, crear cartelería digital atractiva es de lo más sencillo y podrás ofrecer siempre una imagen clara.

Mejora la experiencia de tu público con una plena integración de TEOS (*1) y una selección de soluciones de serie para añadir funcionalidad adicional, desde compatibilidad con salas de reuniones hasta doméstica.

Features

Imágenes Full HD HDR maravillosamente

detalladas

El alto rango dinámico (HDR) conserva los detalles sutiles que pueden perderse en las zonas más oscuras o brillantes de la escena, ofreciendo imágenes en Full HD más dinámicas y realistas.

Aprecia más detalles

El procesamiento de imágenes X-Reality™ PRO analiza cada cuadro, combinando las escenas con nuestra base de datos especial para perfeccionar las imágenes y reducir el ruido.

Movimiento más fluido

Motionflow XR inserta cuadros de imagen adicionales entre los originales para garantizar detalles más nítidos y fluidos en las escenas rápidas.

Optimizado para el uso profesional

El modelo FWD-50W66F/T satisface las necesidades de los entornos empresariales y educativos de hoy en día gracias a las versátiles opciones de instalación que ofrece y la conectividad en red por cable e inalámbrica, además del control de la comunicación en serie.

Integración con TEOS (*1)

BRAVIA se integra a la perfección en TEOS, el conjunto de aplicaciones de gestión de espacios de trabajo de Sony que gestiona el control de dispositivos y contenido en salas de juntas, zonas de reuniones y espacios públicos.

Smart Plug & Play

Conecta un smartphone o una unidad USB para compartir contenidos directamente en tu BRAVIA.

Montaje e instalación flexibles

Los monitores profesionales BRAVIA ofrecen diversas posibilidades de montaje con el estándar de montaje VESA para facilitar su integración en multitud de entornos.

Mayor tranquilidad

Disfruta de una mayor tranquilidad con nuestro servicio Advanced Exchange PrimeSupport de 3 años que se incluye de serie. Si se produce algún fallo en tu monitor profesional BRAVIA, te facilitaremos un producto de sustitución gratuito para que nada te detenga.

Specifications

Características de la pantalla

Brillo (cd/m ²)	350
Relación de contraste nativo	5000:1
Relación de contraste dinámico	300000:1
Tiempo de respuesta (ms)	8
Tipo de atenuación	Atenuación de cuadro
Tipo de pantalla	LCD
Tipo de retroiluminación	LED directa
Tamaño del borde (superior, laterales, inferior)	12,6/14,6/18
Tiempo de operación	18/7

Especificaciones del monitor

Tamaño de pantalla para WEB (diagonal, cm, número entero o primer decimal)	125,7 cm
--	----------

Resolución de pantalla (H x V, píxeles)	1920 x 1080
---	-------------

Tamaño pantalla (pulgadas, medida diagonal)	50" (49,5")
---	-------------

Ángulo de visión (derecha/izquierda)	178 (89/89) grados
--------------------------------------	--------------------

Ángulo de visión (arriba/abajo)	178 (89/89) grados
---------------------------------	--------------------

Resolución de pantalla	Full HD
------------------------	---------

Relación de aspecto	16/9
---------------------	------

Prestaciones profesionales

Modo oculto profesional	Sí
-------------------------	----

	Sí
--	----

Multidifusión / IPTV

Compatible con sistema de cartelería digital/soluciones TEOS	Sí (Requiere reproductor TEP-X96)
--	-----------------------------------

Sistema operativo	Linux
-------------------	-------

Almacenamiento interno (GB)	4 GB
-----------------------------	------

Sistema de visualización

Sistema de TV (digital terrestre)	DVB-T/T2
-----------------------------------	----------

Sistema de TV (digital por cable)	DVB-C
-----------------------------------	-------

Sistema de TV (digital por satélite)	DVB-S/S2
--------------------------------------	----------

Número de sintonizadores (terrestre/cable)	1 (digital/analógico)
--	-----------------------

Número de sintonizadores (satélite)	1
-------------------------------------	---

Prestaciones de red

Wi-Fi Direct	Sí
Certificación Wi-Fi	Sí
Navegador de Internet	VEWD
LAN inalámbrica	Integrada

Características de comodidad

Códecs de reproducción USB	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MPEG4Part2 (XVID)/AVI (MotionJpeg)/WMV9/MKV/WEBM/WAV/MP3/WMA/JPEG
HDMI-CEC	Sí
i-Manual	Sí
Reloj en pantalla	Sí
Temporizador de reposo	Sí
Temporizador de encendido y apagado	Sí
Idioma de	BG/ CA/CS/ DA/DE/EL/EN/ES/ ET/FI/FR/HE/HR/HU/IT/KK/LT/LV/NL/NO/PL/ PT/PT/RO/RS/SL/SK/SQ/TH/TR/UK/US/VI/VN/ZH

pantalla /SK/SRP/SW/TR/UK/BS/MK

Especificaciones de control

Modo profesional Sí (básico)

Entradas y salidas

Señal HDMI 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

HDCP HDCP1.4

Entrada de alimentación de CA ADAPTADOR DE CA

Entradas de conexión RF (terrestre/cable) 1 (lateral)

Entradas IF (satélite) 1 (lateral)

Entrada(s) de vídeo compuesto 1 (posterior)

Entradas totales de HDMI 2 (laterales)

Salidas de audio 3 (lateral híbrido con salida de

	auriculares, audio y subwoofer)
Puertos USB	2 (lateral/apilamiento)
Entradas Ethernet	1 (posterior)
Ranura(s) PCMCIA	1 (superior)
Formato de entrada PC HDMI	640 x 480 (31,5 kHz, 60 Hz), 800 x 600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024 x 768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280 x 720 (44,8 kHz, 60 Hz), 1280 x 1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1152 x 864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600 x 900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680 x 1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920 x 1080 (67,5 kHz, 60 Hz)

Especificaciones de audio

Posición del altavoz	Proyección inferior
Salida de potencia de audio	5W + 5W
DSEE/DSEE-HX	DSEE

Especificaciones de vídeo

Modo ancho	Zoom amplio/normal/completo/zoom/14:9
------------	---------------------------------------

4:3 predeterminado	Sí
Procesamiento de vídeo	X-Reality PRO
Mejora del movimiento	Motionflow™ XR 400Hz (50 Hz nativos)
Compatibilidad con HDR (alto rango dinámico)	Sí (HDR10, HLG)
Frecuencia de actualización del panel (hercios nativos)	50 Hz

Características de diseño

Gestión de los cables	Sí
Color de bastidor	Black
Diseño del soporte	Soporte en ángulo plateado
Compatible con espaciado de orificios VESA®	Sí
Orificios VESA® (An. x Al.)	20,0 x 20,0 cm

Funciones ecológicas y ahorro de energía

Clasificación etiqueta energética	A
Consumo de energía estimado	Estándar: 80 W
Consumo energético (en espera)	0,50 W
Índice de luminancia máximo para la UE	74 %
Contenido de mercurio (mg)	0,0
Modo de ahorro energético/Modo de apagado de retroiluminación	Sí
Requisitos de alimentación (tensión)	220-240 V CA, 50 Hz CC 19,5 V
Consumo de energía (modo de espera en red)	2,00 W (Wi-Fi®) / 2,00 W (LAN)

Dimensiones

Solo monitor (An. x Alt.

x Prof.)	Aprox. 113,0 x 66,0 x 6,8 (0,90) cm
----------	-------------------------------------

Monitor con soporte (An. x Alt. x Prof.)	Aprox. 113,0 x 71,9 x 26,8 cm
---	-------------------------------

Peso (aprox.)

Solo monitor	Aprox. 11 kg
--------------	--------------

Monitor con soporte	Aprox. 11,4 kg
---------------------	----------------

Embalaje (bruto)	Aprox. 16 kg
------------------	--------------

Accesorios opcionales

Soporte de pared	SU-WL450 (límite de acceso al terminal, consulta la página de producto de SU-WL450)
------------------	---

PrimeSupport

PrimeSupport incluido	3 años de servicio de asistencia estándar (lunes a viernes de 9:00 a 18:00 CET) y servicio de sustitución avanzado en caso de fallo del producto que incluye toda la logística.
-----------------------	---

Ampliaciones de PrimeSupport	Ampliación de asistencia de 2 años opcional disponible: PSP.FW6G-
------------------------------	---

opcionales

50.2X

Notas

*1

Requiere reproductor TEP-X96, un producto de terceros para TEOS no fabricado por Sony.

Gallery

