

## FWD-65AF8/T

Monitor profesional BRAVIA® 4K de 65"



### Overview

#### **Calidad de imagen, estilo y potencia de última generación**

Acerca profundidad, contraste y resolución a tu empresa con el monitor profesional OLED BRAVIA FWD-65AF8/T de 65", que combina la calidad de unas magníficas y brillantes imágenes 4K HDR con un funcionamiento sencillo, opciones de control y red flexibles, y amplias posibilidades de integración.

BRAVIA es un monitor ideal para uso profesional que saca el máximo partido a tecnologías de visualización OLED de última generación para ofrecer imágenes 4K de alto contraste y de colores intensos. La integración en entornos corporativos resulta sencilla gracias al modo Pro, que permite personalizar fácilmente los ajustes de visualización para adaptarse a distintas aplicaciones.

El extraordinario diseño extremo a extremo de BRAVIA causará sensación en cualquier entorno. Y, gracias a la tecnología Acoustic Surface™, el sonido sale directamente de la pantalla de 65", sin necesidad de instalar altavoces.

Crear una atractiva cartelería digital o combinar archivos multimedia y contenidos en línea es muy sencillo y no requiere hardware de reproducción adicional. Además, hay disponible

una gran variedad de opciones de API (interfaz para programación de aplicaciones) que permiten disfrutar de funciones de monitorización/control remoto, y de la integración con sistemas externos.

## Features

### **Resolución de imagen en 4K (3840 x 2160 píxeles)**

El 4K ofrece un nivel de detalle cuatro veces superior al Full HD y una resolución de más de 8 millones de píxeles, lo que añade claridad en aplicaciones de visualización corporativa, educativas y de cartelería digital.

### **Tecnología de pantalla OLED de alto contraste**

Cada píxel autoiluminado se controla de forma precisa e independiente para lograr unas imágenes excelentes de alto contraste. Podrás apreciar aún mejor los detalles, el color y las sombras de cada escena.

### **Imágenes 4K espectacularmente reales**

El 4K HDR Processor X1™ Extreme incluye un potente procesamiento de imágenes en tiempo real para obtener imágenes con un alto nivel de detalle y realismo. Las imágenes de baja resolución se mejoran a una calidad cercana al 4K HDR real.

### **Más color con TRILUMINOS**

La tecnología de visualización TRILUMINOS asigna colores a partir de una paleta más amplia para reproducir fielmente un universo de colores y tonos más vivos y reales.

### **Optimizado para el uso profesional**

El modelo FWD-65AF8/T cubre las necesidades de una gran variedad de aplicaciones empresariales gracias a las versátiles opciones de instalación que ofrece y a la conexión de red por cable e inalámbrica, además del control de la comunicación en serie.

## **Crea fácilmente cartelera digital**

El soporte integrado para HTML5 hace que sea muy fácil producir cartelera digital atractiva sin necesidad de hardware adicional ni formación previa. Combina gráficos, texto, vídeo 4K y contenido web en directo para crear una cartelera llamativa en cuestión de minutos.

## **Sonido desde la pantalla**

Al contrario que las altavoces de televisor convencionales, la tecnología Acoustic Surface™ distribuye el sonido al público desde toda la pantalla.

## **Compatibilidad con una amplia variedad de formatos**

BRAVIA puede reproducir archivos de vídeo en una gran variedad de formatos a través de USB.

## **Más posibilidades con Android TV**

Descubre un mundo de aplicaciones y contenido en línea en Android TV. Utiliza la búsqueda por voz para buscar contenido de forma sencilla, sin escribir nada.

## **Montaje e instalación flexibles**

Los monitores profesionales BRAVIA ofrecen diversas posibilidades de montaje con el estándar de montaje VESA para facilitar su integración en multitud de entornos.

## **Control remoto versátil**

Controla el monitor de forma remota: incluye opciones de encendido/apagado, la selección de la señal de entrada y ajuste de volumen mediante IP a través del RJ45 y una API web.

## **Comparte contenidos con Google Cast**

Envía contenidos para verlos en BRAVIA® desde otros dispositivos profesionales y personales, incluidos portátiles o teléfonos y tabletas Android/iOS.

## Configuración rápida con el modo profesional

Personaliza y guarda la configuración y las funciones del monitor y luego cópialas fácilmente en distintos monitores mediante una memoria flash USB.

## Servicio de paquete de asistencia Advanced Exchange de 3 años

Mantente plenamente operativo con nuestra cobertura de servicio de asistencia mejorada. Si sufres algún problema con tu monitor profesional, te facilitaremos un producto de sustitución gratuito en lugar de reparar tu unidad.

### Specifications

#### Sistema de TV

Sintonizador	DVB-T/T2
--------------	----------

Número de sintonizadores	1 (digital/analógico)
--------------------------	-----------------------

#### Características de la pantalla

Tipo de pantalla	OLED
------------------	------

#### Especificaciones de vídeo

Modo ancho	Zoom amplio/normal/completo/zoom/14:9
------------	---------------------------------------

4:3 predeterminado	Sí
--------------------	----

Procesamiento de	
------------------	--

vídeo	X-Reality PRO con resolución 4K
Motionflow	Motionflow XR
Compatible con HDR	Sí (HDR 10, HLG)
Señal de vídeo	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

## Especificaciones de audio

Posición del altavoz	Frontal, posterior
Salida de potencia de audio	10W+10W+10W+10W+10W

## Especificaciones de red

Wi-Fi Direct	Sí
Certificación Wi-Fi	Sí
DLNA	Cliente de red doméstica / Representador de red doméstica
Miracast (duplicado de pantalla)	Sí

Actualización de firmware	Sí
Navegador de Internet	Vewd
LAN inalámbrica	Integrada

## Características de comodidad

Reproducción USB (contenido)	MPEG1: MPEG1/MPEG2PS: MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, Motion JPEG/ASF (WMV): VC1/MOV: AVC, MPEG4, Motion JPEG/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC/WEBM: VP8/3GPP: MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG
Reloj en pantalla	Sí
Temporizador de sueño	Sí
Temporizador de encendido y apagado	Sí
Google Cast	Sí

## Entradas y salidas

HDCP	HDCP 2.2 (para HDMI 1/2/3/4)
Entrada(s) de conexión RF	1 (inferior)
Entrada(s) de vídeo compuesto	1 (lateral)
Conexiones HDMI™ (total)	4 (1 lateral, 3 inferiores)
Salida(s) de audio digital	1 (inferior)
Salida de audio	1 (inferior/híbrido con salida de auriculares y subwoofer)
USB	2 (laterales)/1 (inferior)
Conexiones Ethernet	1 (inferior)

## Características de diseño

Acabado (color)	Black
Soporte de sobremesa	Separado (necesita montaje)
Compatible con espaciado de orificios VESA®	Sí
Tamaño de orificios VESA®	300x300 mm

## Funciones ecológicas y ahorro de energía

Etiqueta energética B

Tamaño de pantalla  
(medido en diagonal) 65" (64,5")

Consumo  
(nominal/estándar) 510W

Consumo eléctrico  
anual 258 kWh/año

Consumo energético  
(en espera) 0,5 W

Requisitos de  
alimentación De 110 a 240 V CA

Modo de ahorro  
energético/Modo de  
apagado de  
retroiluminación Sí

Sensor de luz Sí

Entrada de  
alimentación de CA 1 (posterior)

## Medidas



Solo monitor (An. x Al. x Prof.) (aprox.)	Aprox. 1447 x 836 x 55 (5,8) mm
---	---------------------------------

Monitor con soporte	Aprox. 1447 x 841 x 255 mm
---------------------	----------------------------

Embalaje	Aprox. 1577 x 959 x 187 mm
----------	----------------------------

## Peso

Solo monitor	24,4
--------------	------

Monitor con soporte	28
---------------------	----

Embalaje	37
----------	----

## Especificaciones del monitor

Ángulo de visión (derecha/izquierda)	178 (89/89) grados
--------------------------------------	--------------------

Ángulo de visión (arriba/abajo)	178 (89/89) grados
---------------------------------	--------------------

Resolución de imagen	QFHD
----------------------	------

Relación de aspecto	16:9
---------------------	------

S.O.	Android 7.0 Nougat
------	--------------------

## Especificaciones de señalización

Fácil señalización	Sí
--------------------	----

HTML5 integrada	Sí
Multidifusión / IPTV	Sí

## Especificaciones de control

Hotel Mode Pro	Sí
Control IP	Sí
Reactivación automática de HDMI	Sí

## PrimeSupport

PrimeSupport incluido	3 años de servicio de asistencia estándar (lunes a viernes de 9:00 a 18:00 CET) y servicio de sustitución avanzado en caso de fallo del producto que incluye toda la logística.
Ampliaciones de PrimeSupport opcionales	Ampliación de asistencia de 2 años opcional disponible: PSP.FW65BZ35.2X

## Gallery

