

HDCE-100

Adaptador de fibra monomodo de las cámaras de fibra HSC y HDC



Overview

Permite conectar el adaptador de fibra monomodo a las series HSC o HDC, lo que proporciona alimentación al cabezal de la cámara

El adaptador de extensión HDCE-100 para la cámara puede convertir la fibra SMPTE-311M de las series HSC o HDC en fibra monomodo para transmisiones a larga distancia. El HDCE-100 proporciona alimentación al cabezal de la cámara, lo que evita el tener que conectarla a una fuente de alimentación cuando se usa en exteriores. El HDCE-100 también puede suministrar alimentación a la cámara en directo 4K a través de la unidad procesadora de banda base BPU-4000 cuando no se utiliza una unidad de control de cámara para el sencillo sistema de producción de directos 4K.

Producción en HD a larga distancia

Transmisión a larga distancia a través de un cable de fibra óptica monomodo.

Fuente de alimentación para el cabezal de cámara disponible

El HDCE-100 proporciona alimentación al cabezal de la cámara a través de la conexión de fibra SMPTE-311M para que no tengas que conectarla a una fuente de alimentación local.

Suministro de alimentación a la cámara en directo 4K mediante la BPU-4000

Suministro de alimentación a la cámara en directo 4K a través de la unidad procesadora de banda base BPU-4000 cuando no se utiliza una unidad de control de cámara para el sencillo sistema de producción de directos 4K.

Features

Producción HD a larga distancia con cable de fibra óptica monomodo

El HDCE-100 proporciona transmisión a larga distancia desde una cámara hasta una unidad de control de cámara con un cable de fibra monomodo.

Alimentación para las cámaras

Es posible suministrar alimentación al cabezal de la cámara mediante la fibra SMPTE-311M del HDCE-100. Si se conecta el HDCE-100 a una unidad procesadora de banda base BPU-4000, el usuario puede suministrar alimentación a la cámara en directo 4K F55 + CA-4000.

Unidad de montaje en rack de 3U

El HDCE-100 pesa aprox. 4 kg y mide 145 x 124 x 365 mm (An. x Alt. x Prof.), por lo que encaja en un montaje en rack de 19".

Related products



HKCU-SM100

Adaptador de extensión para la CCU



BPU-4500A

Unidad procesadora de banda base 4K/HD para producción en red

Gallery

