

## HDLA-1505

Adaptador HD de objetivo de estudio



### Overview

El HDLA-1505 permite el funcionamiento de la cámara portátil HDC-1500 con sistema HD o la cámara SuperMotion HDC-3300, junto con grandes objetivos de estudio o de unidades móviles y visores LCD. A diferencia de los «kits de refuerzo» de objetivos tradicionales, el HDLA-1505 proporciona un montaje de la cámara sin cables y de una sencilla pulsación para que pasar rápida y fácilmente de una configuración manual a una en trípode.

Nota:

El color de la carcasa del HDLA-1500 es gris pálido, el mismo que el de la cámara de estudio HDC-1000. También está disponible un modelo en un tono más oscuro.

### **Acoplamiento rápido de una acción**

La cámara se puede acoplar de una manera fácil y rápida al adaptador. Este exclusivo mecanismo permite conectar y desconectar la HDC-1500 sin necesidad de desmontar el objetivo.

### **Montaje rápido para cabezas de cámaras portátiles**

Para favorecer el manejo del equipo en estudio o en unidades móviles, el adaptador de objetivo de estudio está diseñado para que la cámara se pueda cambiar del modo portátil al trípode en

pocos segundos.

## **Funcionamiento sin cables con todas las conexiones de la montura de zapata**

Gracias a un mecanismo de interbloqueo de nuevo desarrollo, la potencia y las señales de control y vídeo se transmiten directamente de la cámara HDC-1500 al adaptador HDLA-1505, sin necesidad de cableado adicional.

Recuerda que el visor HDVF-C730W no necesita un cableado convencional

## **Alimentación de teleprompter incorporada**

El adaptador de objetivo de estudio puede suministrar a su vez corriente (200-240 V CA) cuando se usa conjuntamente con la unidad de control de cámara HDCU-1000.

## **Las mismas prestaciones que en cámaras no compactas**

Todas las opciones de control y funciones habituales en las cámaras no compactas están incluidas en esta unidad.

## **Compatible con el visor LCD en color HDVF-C730W**

El HDLA-1505 está específicamente diseñado para que el HDVF-C730W pueda montarse en la parte trasera del cuerpo de la cámara. El visor de tubo de rayos catódicos de 7" HDVF-700A no se puede utilizar con este adaptador de objetivo

## Features

### **Nuevo diseño discreto con posición de visor más cerca de la base**

### **Mecanismo de acoplamiento directo**

Related  
products



## **HDCU- 5000**

Unidad de control de  
cámara (CCU) para las  
cámaras de sistema  
de las series HDC-5500  
y HDC-3500/3100

## Gallery

