

HDVF-C30W

Visor HD LCD color



Overview

Sony ha lanzado al mercado un elemento demandado con insistencia por toda la comunidad de operadores y directores de fotografía: un nuevo visor a color LCD de HD de 2,7" diseñado para visionar imágenes de extremada nitidez con sus cámaras HDCAM HDW-F900 CineAlta y la HDW-750.

El visor HDVF-C30W, que dispone de LCD TFT color, libre de parpadeo, proporciona la increíble resolución de 960 píxeles horizontales x 540 verticales para cada una de las componentes R/G/B, un nivel de luminancia de 300 cd/m² y una altísima relación de contraste de 200:1, hasta la fecha nunca disponible en un visor ocular electrónico.

Este nuevo visor incluye algunas prestaciones únicas que le hacen indispensable en cualquier rodaje HD:

- Generador de escala de grises: Activando esta función aparece a cada lado de la imagen del visor una escala de grises que facilita enormemente al operador el ajuste de la exposición al nivel apropiado
- Zoom 2x: para facilitar el ajuste de foco, este visor dispone de un zoom electrónico 2x y la posibilidad de seleccionar aquella porción de la imagen que nos ayude más a realizar el ajuste de foco

- Ocular desmontable: es posible quitar el ocular y visionar directamente en el LCD de 2,7"

Specifications

Especificaciones generales

Elemento de Imagen	LCD TFT de 2,7", 960 (H) x3 (RGB) x 540 (V) píxeles
Tamaño de pantalla	59.04 (H) x 33.21 (V) mm
Resolución Horizontal	500 TVL o más
Brillo	300 cd/m2
Temperatura de color	6500 K
Alimentación	DC10.5-17.0 V, proporcionados por la cámara
Consumo	5.5 W
Temperatura de Operación	0°C a 45°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C a 60°C
Peso	800 g
Indicaciones	[Tally R] [Tally G] [BATT] [MAG] [SAVE] [i]

Gallery

