

HKDW-102

SDTI Interface Board



Overview

Los entornos de audio poco favorecedores requieren flexibilidad, fiabilidad y un sonido claro y nítido. La cápsula CU-F117 se ha desarrollado a partir del modelo F-780. El uso de la CU-F117 en combinación con el transmisor de mano WRT-847B permite realizar captaciones omnidireccionales manteniendo una calidad de sonido óptima. Sus características de audio balanceado resultan idóneas para llevar a cabo una amplia gama de aplicaciones, especialmente para locuciones en entornos ruidosos como es el caso de las aplicaciones ENG.

Gallery

