

## HXCE-FB70

Unidad de extensión de alimentación para HXC-D70 y camcorders PMW-320/350/400/500



### Overview

#### **Amplía la conexión de fibra de 250 m a 10 km**

La HXCE-FB70 es un módulo de extensión para la conexión de fibra entre el adaptador de fibra óptica CA-FB70 y la CCU de fibra óptica HXCU-FB70. Recibe alimentación a través de un cable de fibra desde la HXCU-FB70. Luego se conecta al CA-FB70 a través de un cable de fibra monomodo. En este caso, es posible ampliar la distancia de extensión de 250 m a 250 m + 10 km si el CA-FB70 recibe alimentación local. La HXCE-FB70 está diseñada para funcionar con la cámara HXC-D70 y los camcorders PMW-320/350/500.

#### **Calidad de imagen en Full HD y conexión para todas las señales**

El HXCE-FB70 ofrece imágenes de excelente calidad además de integración flexible y la posibilidad de ampliar el funcionamiento a todas las señales (Tally, Intercom, Video Return y Prompter) en Full HD.

### Features

#### **Conexión de fibra óptica**

El HXCE-FB70 ayuda a garantizar la mejor calidad de imagen y una fácil integración mediante conexión de fibra óptica para distancias de hasta 250 m con fuente de alimentación o hasta 10 km con fibra monomodo y fuente de alimentación local.

## Conexión para todas las señales

El HXCE-FB70 ofrece integración flexible y la posibilidad de ampliar el funcionamiento con todas las señales (Tally, intercomunicador, retorno de vídeo y prompter) en Full HD.

## Diseño muy compacto y ligero

La compacta unidad facilita su colocación en cualquier espacio disponible cercano al evento, a la vez que pasa desapercibida. Es fácil de transportar, gracias a su asa que ayuda a colocarla y configurarla rápidamente.

## Funciona con CA-FB70 y HXCU-FB70 para una mayor flexibilidad

La HXCE-FB70 puede ubicarse entre el adaptador de fibra óptica CA-FB70 y la CCU de fibra óptica HXCU-FB70 cuando se requiere una fuente de alimentación para el CA-FB70 conectado a la cámara HXC-D70 o a los camcorders PMW-320/350/400/500, o bien cuando se requiere la transmisión de la señal de larga distancia entre el CA-FB20 y el HXCU-FB70.

## Opciones del conector

La HXCE-FB70 se suministra con dos conectores CON DUO ópticos de serie. Es posible adoptar los conectores de tipo Lemo como alternativa opcional, utilizando el kit de conectores de fibra Lemo HKC-LC02 con las unidades HXCU-FB70 / HXCE-FB70 o el kit de conectores de fibra HKC-LC01 con el CA-FB70/HXCE-FB70.

## Related products



### HXC-P70

Cámara con sistema compacto Full HD/SD con tres sensores CMOS Exmor® de 2/3"



### HXC-FB80

Cámara HD de estudio en color con tres sensores Exmor™ CMOS de 2/3"

y conexión directa  
con cable de fibra  
óptica

## Gallery

